

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9360.740 RiLineX Geräteadapter

Stand: 19.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.740 - RiLineX Geräteadapter

RiLineX Geräteadapter (45 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 54 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit montierter, werkzeuglos verstellbarer Tragschiene zur Aufrastmontage der Geräte.

## Eigenschaften

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                              | RX 9360.740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausführung                               | mit Anschlussleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nutzen                                   | Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B.<br>Motorstarter<br>Vorkonfektionierte Anschlussleitung<br>Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen<br>Optionaler Geräteverschiebeschutz<br>Aufrastmontage und einfache Einstellung auf<br>Sammelschienenstärke 5/10 mm<br>Einfache Montage<br>Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör |
| Material                                 | Polyamid (PA 6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe                                    | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anschlussleitungen (AWG)                 | AWG 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bemessungsstrom Rundleiter               | 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bemessungsstrom Rundleiter (UL)          | 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leitungsabgang                           | oben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Für Schienensysteme mit<br>Mittenabstand | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Länge Anschlussleitung                   | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polzahl                                  | 3-polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Passend für<br>Sammelschienensystem      | RiLineX<br>RiLine60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Eigenschaften

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Abmessung                              | Breite: 54 mm<br>Höhe: 239,4 mm<br>Tiefe: 36,2 mm |
| Tragschienen Anzahl/Höhe               | 1 / 10 mm                                         |
| Passend für Sammelschienen             | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10               |
| Bemessungsspannung                     | 690 V AC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL)        |
| Überspannungskategorie                 | 4                                                 |
| Verschmutzungsgrad                     | 3                                                 |
| Normen                                 | IEC 61 439-1/-2<br>UL 508                         |
| Schutzart IP nach IEC 60 529           | IP 2XB                                            |
| Betriebs-Luftfeuchtigkeit max          | 90 %                                              |
| Betriebstemperaturbereich              | -5 °C...55 °C                                     |
| Lagertemperaturbereich                 | -25 °C...75 °C                                    |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 %                                         |
| Verpackungseinheit                     | 4 Stück                                           |
| Nettogewicht                           | 1.68                                              |
| Bruttogewicht                          | 1.708                                             |
| Kupferanteil (kg/Stück)                | 0.101                                             |
| Zolltarifnummer                        | 85369095                                          |
| EAN                                    | 4028177997004                                     |
| ETIM 9                                 | EC001531                                          |

# Approbationen

---

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |

---