

Produktdatenblatt

G.Skill AEGIS - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill AEGIS - DDR4 - 16 GB - DIMM
288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 -
1.2 V - ungepuffert - non-ECC



Gruppe: RAM
Hersteller: G.Skill
Hersteller Artikel Nr: F4-2400C17S-16GIS
EAN: 4719692018076

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	G.Skill AEGIS - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten	CL17 (17-17-17-39)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.2 V

Ausführliche Details	
Allgemein	
Kapazität	16 GB
Erweiterungstyp	Generisch
Speicher	
Typ	DRAM
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)	1.2
Geschwindigkeit	2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten	CL17 (17-17-17-39)
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Kühlkörper / Wärmeableitung, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.2 V
Verschiedenes	

Produktdatenblatt

Farbkategorie

Schwarz, Rot