

Produktdatenblatt

CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert



Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 16 GB:
2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz /
PC4-19200 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert -
non-ECC - Schwarz

Gruppe: RAM
Hersteller: CORSAIR
Hersteller Artikel Nr: CMK16GX4M2Z2400C16
EAN: 0843591025058

Marketing:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	16 GB: 2 x 8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten	CL16 (16-16-16-39)
Leistungsmerkmale	Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung	1.2 V

Ausführliche Details	
Allgemein	
Kapazität	16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp	Generisch
Speicher	
Typ	DRAM
Technologie	DDR4 SDRAM

Produktdatenblatt

Formfaktor	DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit	2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten	CL16 (16-16-16-39)
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung	1.2 V
RAM-Leistung	SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 Tested - 2400 MHz - 1.2 V - CL16 - 16-16-16-39
Verschiedenes	
Farbkategorie	Schwarz