

Produktdatenblatt

WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0040JCH - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 4 TB

Produktbeschreibung: WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0040JCH
- Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 2
Schächte - 4 TB - HDD 2 TB x 2 - RAID 0, 1,
JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet -
iSCSI

Gruppe: Netzwerkspeicher
Hersteller: Western Digital
Hersteller Artikel Nr: WDBVBZ0040JCH-EESN

Marketing:

Speichern Sie Ihre Medien mit dieser leistungsstarken High-Performance-NAS-Lösung (Network Attached Storage) an einem einzigen Ort und greifen Sie von überall sicher auf sie zu. Mit My Cloud EX2 Ultra können Sie Inhalte automatisch über mehrere Computer synchronisieren, Dateien und Ordner einfach freigeben und mehrere Sicherungsoptionen nutzen, um ein eigenes personalisiertes System zu erstellen.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0040JCH - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 4 TB
Gerätetyp	Gerät für persönlichen Cloudspeicher
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	4 TB
Anzahl installierter	2 (installiert) / 2 (Max)
Peripheriegeräte/Module	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.906 cm x 15.494 cm x 17.145 cm
Gewicht	1.6 kg
Lokalisierung	EMEA
Prozessor	Marvell ARMADA 385 1.3 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID RAID 0, 1, JBOD
Festplatte	2 x 2 TB
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
RAM	1 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan

Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Gerät für persönlichen Cloudspeicher
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	4 TB
Anzahl installierter	2 (installiert) / 2 (Max)
Peripheriegeräte/Module	
Breite	9.906 cm
Tiefe	15.494 cm
Höhe	17.145 cm
Gewicht	1.6 kg
Farbe	Charcoal Grey
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Lokalisierung	EMEA
Prozessor / Speicher	
Installierte Prozessoren	Marvell ARMADA 385 1.3 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
RAM	1 GB DDR3
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte	
Typ	HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kapazität	2 x 2 TB
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, NTP, iSCSI, FTP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Apple File Protocol (AFP), Internet Storage Name Service (iSNS), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, Backup-Server, SSH-Unterstützung, Roaming-Funktion, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, FTP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, WebDAV-Server, Cloud-Sicherung, SNMP-Unterstützung, Link Aggregation
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, DLNA-ZERTIFIZIERT
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel



Produktdatenblatt

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, USV-Unterstützung, geplantes Ein-/Ausschalten, vollständige Laufwerksverschlüsselung
Produktzertifizierungen	RoHS
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	WD Sync, WD My Cloud, WD SmartWare Pro (Lizenz für 10 Benutzer)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C