

uvex

Kopfschutz

TD-K-9772 uvex pheos B
Rev.-St.: 01

Produktdatenblatt Modell uvex pheos B / B-WR 9772 mit drei variablen Ventilationsöffnungen



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik

- * größen- u. gewichtsoptimierter Helm
- * zukunftsorientiertes Design
- * individuell regulierbare Belüftungszonen an Vorder- u. Rückseite
- * optimaler Sitz, hoher Tragekomfort
- * 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung optional mit Drehradsystem
- * geeignet für niedrige Umgebungstemperaturen bis – 30 ° C
- * geeignet für Molten Metal (Metallspritzer)
- * Adaptersysteme für uvex Visiere, uvex Helm kapseln und Helmlampen
- * Passend für Kopfgrößen von 51-61 cm bzw. 52-61 cm (Drehradsystem)
- * Bedruckungsflächen für Individualisierung vorhanden

<p>Technische Details</p> <p>Helmschale</p> <p>Material Gewicht</p> <p>Innenausstattung</p> <p>Varianten</p> <p>Gewicht Farben / Art. Nr.</p> <p>Gewicht Farben / Art. Nr.</p> <p>Verpackungseinheiten</p> <p>Normanforderung</p>	<p>PE ca. 296 g</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-Punkt Textil-Innenausstattung • Kopfbänder aus Polyethylen • leicht wechselbares, dermatologisch unbedenkliches Schweißleder <p>konventionelle Größenregulierung mittels Schnellverschluss</p> <p>ca. 86 g</p> <p>weiß 9772 020 gelb 9772 120 orange 9772 220 rot 9772 320 blau 9772 520 schwarz 9772 920</p> <p>Drehradssystem zur Größenregulierung</p> <p>ca. 98 g</p> <p>weiß 9772 030 gelb 9772 130 orange 9772 230 blau 9772 530 schwarz 9772 930</p> <p>25 Stück pro Karton</p> <p>DIN EN 397 Grundanforderungen und Zusatzanforderung „sehr niedrige Temperaturen“ bis – 30 ° C „Molten Metal“ (Metallspritzer)</p>
---	---