




Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

mating life

Components

centre contact
outer contact
coupling nut
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

voltage proof
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Überwurfmutter
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

Prüfspannung
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

61169-16 (series N)
61169-54 (series 4.3-10)
>100

Materials / Material

CuBe2Pb
brass / Messing
brass / Messing
PTFE
silicone


Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

50 Ω
0-6 GHz
typ.: 1 GHz-40 dB; 2 GHz-38 dB;
3 GHz-34 dB; 4 GHz-32 dB
2,5 kV_{eff} / 50 Hz

≤ 1 mΩ
≤ 1 mΩ

-55°C / +155°C
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	
			gez./ drawn		23.07.2014	PU		
			gepr./ appr.		24.07.2014	JA	ca./approx. 54 g	
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title Adaptor N - 4.3-10(PP) f-m Adapter N - 4.3-10(PP) f-m			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01027A0024		
					Ersatz für/ replaces	EWB30095-69		
								 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1