

ABUS TVIP42520 - Netzwerk-Überwachungskamera

| | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | ABUS TVIP42520 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - f14-Halterung - motorbetrieben - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE |
| Gruppe: | PC- und Netzwerkkameras |
| Hersteller: | ABUS |
| Hersteller Artikel Nr: | TVIP42520 |
| EAN: | 4043158151510 |

Marketing:

Mit einer hohen, detailgetreuen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (2 Megapixel) zeichnet die TVIP42520 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Dome-Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf. Der 4-fach Optische Zoom ermöglicht Ihnen das stufenlose Heranzoomen an eine relevante Situation mit klaren Bilddetails und das Herauszoomen, um einen weiteren Bereich zu überblicken. Damit ist die Kamera eine besonders vielseitige Überwachungslösung für Zuhause oder das Büro. Durch das robuste, wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 kann sie im Innen- wie auch Außenraum betrieben werden.

| Hauptmerkmale | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | ABUS TVIP42520 - Netzwerk-Überwachungskamera |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera - feste Kuppel - Außenbereich, Innenbereich |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15.33 cm x 15.33 cm x 11.16 cm |
| Gewicht | 630 g |
| Anschluss technik | Kabelgebunden, drahtlos |
| Kamera | Farbe - Tag&Nacht |
| Optisches Zoom | 4.3 x |
| Max Auflösung | 1920 x 1080 |
| Bildrate (max.) | 30 Bilder pro Sekunde |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Typ des optischen Sensors | CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP |
| Mindestbeleuchtung | 0.01 Lux - Farbe |
| Brennweiten-Steuerung | Motorbetriebener Zoom |
| Brennweite | 2.8 mm - 12 mm |
| Objektivbefestigung | F14-Halterung |
| Objektiv-Irisblende | F/2.0 |

Produktdatenblatt

| | |
|-----------------------------------|--|
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Spannung | Gleichstrom 12 V / PoE |
| Leistungsmerkmale | Bewegungssensor, Gegenlichtkorrektur, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, Privacy Zone, automatischer Weißabgleich, True Wide Dynamic Range (TWDR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, 3D digitale Lärminderung |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -30 °C - 60 °C; 10 - 95% relative Luftfeuchtigkeit |