

## Produktdatenblatt

### CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert



Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 16 GB  
 - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 -  
 CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC -  
 Schwarz

Gruppe: RAM  
 Hersteller: CORSAIR  
 Hersteller Artikel Nr: CMK16GX4M1A2666C16  
 EAN: 0843591084260,4058154154021

#### Marketing:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten	CL16 (16-18-18-35)
Leistungsmerkmale	Schwarzer Kühler, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, Black PCB, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung	1.2 V

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Kapazität	16 GB
Erweiterungstyp	Generisch
<b>Speicher</b>	
Typ	DRAM
Technologie	DDR4 SDRAM

## Produktdatenblatt

---

Formfaktor	DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten	CL16 (16-18-18-35)
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Schwarzer Kühler, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, Black PCB, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung	1.2 V
RAM-Leistung	SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36   Tested - 2666 MHz - 1.2 V - CL16 - 16-18-18-35
<b>Verschiedenes</b>	
Farbkategorie	Schwarz