

## ABUS TVIP44510 - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung:	ABUS TVIP44510 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE
Gruppe:	PC- und Netzwerkkameras
Hersteller:	ABUS
Hersteller Artikel Nr:	TVIP44510
EAN:	4043158150032

### Marketing:

Mit einer sehr hohen, detailgetreuen Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln zeichnet die TVIP44510 4MPx Mini Dome-Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf und liefert eine gestochen scharfe Überwachung für den Einsatz Zuhause oder im Büro. Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 kann die Domekamera sowohl im Innen- als auch im Außenraum betrieben werden.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ABUS TVIP44510 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - feste Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.1 cm x 11.1 cm x 8.24 cm
Gewicht	320 g
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Enthaltene Kabel	1 - Netzkabel - extern - 1 m
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE

## Produktdatenblatt

---

Leistungsmerkmale	Gegenlichtkorrektur, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, NAS-Ready, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, automatischer Weißabgleich, True Wide Dynamic Range (TWDR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, 3D digitale Lärminderung, Bewegungserkennung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 10 - 95% relative Luftfeuchtigkeit