

SET 9664 | 4 mm Kelvin | Prüf- und Mess-Set „Standard“ 4 mm Kelvin | Test and measurement set „Standard“

Kelvin Standard Prüf- und Mess-Set für die unterschiedlichsten Messaufgaben, als Ergänzung zu den Messgeräten üblicherweise beigelegten 4 mm-Prüfleitungen.

Sie haben weitere Anforderungen?
In unserem Kelvin-Programm finden Sie zusätzliche Produkte für Ihre Anwendung.

Kelvin test and measurement set for a wide range of measuring tasks, as a supplement to the 4 mm test leads normally provided with measuring tools.

*Do you have additional requirements?
In our Kelvin programme, you will find additional products for your application.*



Best.-Nr. SET 9664

Mess-Set bestehend aus:

KWML 7420 / SAK / 150

- 2 Sicherheits-Winkel-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung und Sicherheits-Kelvinklemme
- diese Kelvinmessleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Sicherheits-Kelvinklemme mit Klemmbereich bis Ø 34 mm
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter www.schuetzinger.de



WH 019

Für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden.

Weitere technische Daten finden sich in den einzelnen Produktdatenblättern.

Order No. SET 9664

Measuring set consisting of:

KWML 7420 / SAK / 150

- 2 safety lamella-basket angle plugs assembled on highly flexible, double-insulated PVC cable and safety kelvin clip
- this kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement
- safety kelvin clip with grips up to Ø 34 mm
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 019



WH 019

For proper use of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed.

Please see product data sheets for further technical details.

SET 9664 bestehend aus:

Teilebezeichnung	
KWML 7420 / SAK / 150	2x schwarz/ rot
Best.-Nr. ¹⁾	SET 9664

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und individuelle Bestückung auf Anfrage
www.schuetzinger.de

SET 9664 includes:

Part description	Quantity and colour
KWML 7420 / SAK / 150	2x black/ red
Order No. ¹⁾	SET 9664

¹⁾ other contact platings, colours, lengths and individual equipping on request

Kelvin-Messleitung

- 2 Sicherheits-Winkel-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung und Sicherheits-Kelvinklemme
- diese Kelvinmessleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Sicherheits-Kelvinklemme mit Klemmbereich bis Ø 34 mm
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. KWML 7420 / SAK / 150

- Leitung PVC-doppelt-isoliert
- Kontakteile vernickelt
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Farben siehe Tabelle




Kelvin measuring lead

- 2 safety lamella-basket angle plugs assembled on highly flexible, double-insulated PVC cable and safety kelvin clip
- this kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement
- safety kelvin clip with grips up to Ø 34 mm
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 019

Order No. KWML 7420 / SAK / 150

- cable PVC double-insulated
- contact parts nickel-plated
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- colours see table



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KWML 7420 / SAK / 150 Kontakteile vernickelt
Farben	schwarz/rot
Längen	150 cm

Technische Daten

Leitung	PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand außen	320 mΩ
Durchgangswiderstand innen	60 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	10 A pro Leitung
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +80 °C

General information

Order No. ¹⁾	KWML 7420 / SAK / 150 contact parts nickel-plated
colours	black/red
lengths	150 cm

Technical data

cable	PVC double-insulated
transition resistance outside	320 mΩ
transition resistance inside	60 mΩ
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current ²⁾	10 A per lead
operating temperature	from -10 °C to +80 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Längen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours and lengths on request

²⁾ at normal ambient temperatures