

## „HH - TH“

Lüfterheizung mit Temperaturregelung  
*Fan Heater with temperature control*



### Ausführungen / Performances:

- Mit integrierter Temperaturregelung. 0 ... 60°C einstellbar.
- Überhitzungsthermostat
- With integrated control thermostat 0 ... 60°C adjustable
- Overheating thermostat

| Leistungen<br><i>Power</i> | Spannungen<br><i>Voltage</i> | Gewicht<br><i>Weight</i> | Schutzart<br><i>Protection</i> | Anschluss 3 - polig<br><i>Connection 3 poles</i> | Lüfter<br><i>Fan</i> | Artikel-Nr.<br><i>Item No.</i> |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 250 W                      | 230 V AC                     | 1100 g                   | IP 20                          | Steckeranschluss / connector                     | 160 m³/h             | 04125022S31hc                  |
| 400 W                      | 230 V AC                     | 1100 g                   | IP 20                          | Steckeranschluss / connector                     | 160 m³/h             | 04140022S31hc                  |
| 630 W                      | 230 V AC                     | 1310 g                   | IP 20                          | Steckeranschluss / connector                     | 160 m³/h             | 04163022S31hc                  |
| 1000 W                     | 230 V AC                     | 1420 g                   | IP 20                          | Steckeranschluss / connector                     | 160 m³/h             | 041100022S31hc                 |


### Montage / mounting:

- Clip für DIN Hutschiene EN 60715 / clip for DIN rail EN 60715  
**und zusätzlich / and in addition**
- Gewindebohrung M4 an 3 Seiten / M4 threaded hole on 3 sides




### Auf Anfrage: Als Zubehör / Available upon request: As an accessory

- Schraubbarer Haltebügel (schwenkbar oder feststehend)
- Screwable Mounting (rotatable or fixed)



### Anschlussplan / Connection:



### Maße / Dimensions (L x B x H):

148 x 119 x 70 mm - 160 W, 250 W, 400 W  
 148 x 119 x 80 mm - 630 W  
 148 x 119 x 85 mm - 1000 W

