

## Produktdatenblatt

### iiyama ProLite T2235MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")

Produktbeschreibung: iiyama ProLite T2235MSC-B1 - LED-Monitor  
 - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) -  
 Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p)  
 - VA - 3000:1 - 6 ms - DVI-D, VGA,  
 DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: iiyama  
 Hersteller Artikel Nr: T2235MSC-B1  
 EAN: 4948570114320

#### Marketing:

Mit einer Full-HD 1920 x 1080 Auflösung und einer projektive kapazitiv 10-Punkt Touch Technologie ausgestattet, liefert der ProLite T2235MSC, nahtlose und genaue Toucherlebnisse. Das integrierte VA Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorragende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Zudem besitzt der Monitor einen schwenkbaren Fuß. Dadurch kann der Benutzer das LCD flach auf dem Tisch betreiben. Die verschiedenen Videoeingänge machen den Monitor zum idealen Bildschirm für interaktive Anwendungen im Einsatz an Leitwarten, im Einzelhandel, an Glücksspielautomaten oder auch als Blickfang auf Messen.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	iiyama ProLite T2235MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.248 mm
Kontrast	3000:1 / 12000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52.25 cm x 4.9 cm x 32.05 cm
Gewicht	5 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, VESA DPMS, TUV Bauart, VCCI Class B, CU-EAC

## Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 12000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms
Vertikale Bildwiederholrate	55 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	176
Vertikaler Betrachtungswinkel	176
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Phase, Uhr, Reduzierung des Blauanteils
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Eco-Mode, X-Res Technology, 10-Punkt-Multi-Touch
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52.25 cm x 4.9 cm x 32.05 cm
Gewicht	5 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	VGA   DVI-D   DisplayPort   USB   Audio Line-In
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-15/+70
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x Audiokabel   1 x DVI-Kabel   1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, VESA DPMS, TUV Bauart, VCCI Class B, CU-EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)



## Produktdatenblatt

---

Leistungsaufnahme im Betrieb	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Windows 10

