

### iiyama ProLite X2483HSU-B3 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: iiyama ProLite X2483HSU-B3 - LED-Monitor  
 - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080  
 Full HD (1080p) - A-MVA - 250 cd/m<sup>2</sup> -  
 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort -  
 Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: iiyama  
 Hersteller Artikel Nr: X2483HSU-B3  
 EAN: 4948570115655

#### Marketing:

ProLite X2483HSU-B3 - der LED-Monitor mit AMVA Panel-Technologie - garantiert eine präzise und gleichmäßige Farbwiedergabe auch bei großen Blickwinkeln. Der ProLite X2483HSU-B3 empfiehlt sich für den Einsatz von grafischen Anwendungen, wie in der Digitalfotografie und im Web-Design und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanzmärkte.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	iiyama ProLite X2483HSU-B3 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	A-MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Matt
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.25 cm x 20.3 cm x 40.65 cm
Gewicht	3.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, VCCI Class B, CU

## Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	A-MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms
Vertikale Bildwiederholrate	55 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, Overdrive-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.25 cm x 20.3 cm x 40.65 cm
Gewicht	3.9 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	VGA ; DisplayPort ; HDMI ; Kopfhörer (Mini-Buchse) ; USB 2.0 Upstream (Typ B) ; 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) ; Audio Line-In (Mini-Buchse)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-5/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel ; 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, VCCI Class B, CU
<b>Stromversorgung</b>	

## Produktdatenblatt

---

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	26 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Driver
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja