



IB-DK4040a-CPD

Bestellnummer 61144 EAN Nummer 4250078174783

10-in-1 USB Type-C® Notebook DockingStation

Die 10-in-1 USB Type-C® DockingStation wurde entwickelt, um all Ihre Anschlussbedürfnisse zu erfüllen, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Die IB-DK4040a-CPD unterstützt zwei Videoausgänge, Kartenlesefunktionen und verschiedene USB-Schnittstellen, sodass sie sich jederzeit und überall an Ihre Wünsche anpassen lässt. Mit seinem vielseitigen Design eignet sie sich sowohl für den Einsatz zu Hause als auch auf Reisen. Die robuste Konstruktion sorgt für dauerhafte Zuverlässigkeit, während die kompakte Größe einen einfachen Transport und die Integration in jedes Setup ermöglicht.



Host

Unterstützt USB 3.2
Gen 1 Type-C®



Mehrfach Display

1x HDMI® 4K@60 Hz,
1x VGA 2K@60 Hz



USB Anschlüsse

3x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s)
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C® (5 Gbit/s)



Power Delivery

USB Type-C® PD 3.0
bis 100 W



LAN Port


RJ45 Gigabit Ethernet



Kartenleser

SD/microSD, Multi-LUN

ANSICHTEN



HAUPTMERKMALE



Zweifacher Videoausgang

Die IB-DK4040a-CPD bietet einen zweifachen Videoausgang, so dass sowohl HDMI® als auch VGA gleichzeitig mit einer Auflösung von bis zu 2K@60 Hz angezeigt werden können. Für den einfachen HDMI® Ausgang können Benutzer Auflösungen von bis zu 4K@60 Hz genießen. So wählen Sie die optimalen Anzeigeeinstellungen für Ihre Bedürfnisse, sei es für detaillierte Grafiken oder den täglichen Gebrauch.



Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten

Die IB-DK4040a-CPD ist mit mehreren USB-Anschlüssen sowie mit SD/microSD Steckplätzen ausgestattet und bietet damit eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Dadurch erhalten Sie einfachen Zugriff auf Ihre Dateien und genießen zudem die Unterstützung der Multi-LUN Funktion für Speicherkarten. Ob Sie Dateien von Ihrem Gerät oder Fotos von Ihren Speicherkarten übertragen, die IB-DK4040a-CPD erfüllt alle Ihre Anforderungen.



Reisefreudig

Die aus hochwertigem Aluminium gefertigte IB-DK4040a-CPD verbindet Langlebigkeit mit geringem Gewicht und ist damit ein idealer Begleiter für unterwegs. Ihre solide Bauweise ist verschleißfest, und ihre kompakte Größe passt problemlos in die Tasche und bietet zuverlässige Konnektivität, wo immer Ihre Reise Sie hinführt.

VERPACKUNGSGEHALT

- ▶ 1x IB-DK4040a-CPD
- ▶ 1x Handbuch

PRODUKTMERKMALE

Farbe	Material	UASP Unterstützung	Kabellänge	Videotechnologie
Silber/schwarz	Aluminium/ABS+PC	Ja	20 cm (integriert)	DisplayPort Alt Mode

VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Übersicht, maximale Auflösungen		
Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)	Ausgabe
	HDMI®	VGA
Einfache Videoausgabe	3840x2160@60 Hz	
		1920x1080@60 Hz
Zweifache Videoausgabe	1920x1080@60 Hz	1920x1080@60 Hz

HOSTVERBINDUNG

Port	Position	Version & Transferrate	Eigenschaften
1x USB Type-C®	Rechte Seite (integriertes Kabel)	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	Unterstützt PD 3.0 mit bis zu 20 V/5 A (100 W)

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Unterstützte Betriebssysteme	Host Kompatibilität
Windows®/macOS®	USB Type-C® muss DisplayPort Alt Mode für HDMI® unterstützen Netzteil ist nicht enthalten

USB VERBINDUNGEN

Port	Position	Version & Transferrate	Leistung
3x USB Type-A	2x Vorderseite, 1x Rückseite	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	<2 Watt
1x USB Type-C®	Vorderseite	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)	<2 Watt

WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

Port	Position	Eigenschaften	Leistung
1x USB Type-C®	Rückseite	Power Delivery 3.0	100 Watt
RJ45	Seite	10/100/1000 Mbit/s	-
SD card reader	Vorderseite	Supports SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC	-
microSD card reader	Vorderseite	Supports microSDHC, microSDXC	-

NEUE USB NOMENKLATUR

Bisherige USB Standards	Aktuelle USB Standards	Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbit/s
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbit/s
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbit/s
	= USB4® Gen 2x1	= 10 Gbit/s
	= USB4® Gen 2x2	= 20 Gbit/s
	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbit/s

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungs- einheit	Gesamt- gewicht	Bruttogewicht (mit Verp.)	Nettogewicht	Abmessung des Kartons	Abmessungen (mit Verp.)	Abmessung des Artikels	Ursprungs- land
60/Karton	12,24 kg	0,18 kg	0,11 kg	450x290x330 mm	200x100x30 mm	55x127x17 mm	China

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.
The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.
Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
Chrome OS is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.
All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Für Support kontaktieren Sie uns bitte über: support@raidsonic.de
Für Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte über: info@raidsonic.de