





SMART⁺

ALARM SIREN






	EAN	V _{DC}	Humidity	ⓘ (°C)
SMART WIFI ALARM SIREN	4058075856929	5	1-90% RH (non-condensing)	0...+40





OPTIONAL



FAQ



<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq>

CUSTOMER SUPPORT



<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/support>

* ① Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten ② Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel ③ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista ④ Compruebe la idoneidad de la pared o el techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional ⑤ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional ⑥ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή ⑦ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning ⑧ Tarkista seinär/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta ⑨ Sjekke om vegg/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker ⑩ Kontroller væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning ⑪ Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu ⑫ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией ⑬ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszertű tanácsot ⑭ Sprawdz, czy ściana/sufit nadaję się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby ⑮ Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc ⑯ Prevjerite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka ⑰ Duvann/tavanin uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın ⑱ Provjerite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet ⑲ Verificati dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate ⑳ Проверте пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет ㉑ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu ㉒ Patikrinkite sienos/lubų tinkamumą. Jei kyla abejonų, kreipkitės į specialistą ㉓ Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidrību gadījumā meklējiet profesionālu padomu ㉔ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet ㉕ Переверіть відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією ㉖ Қабыранғын/тебеңнің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз

① Hiermit erklärt LEDVANCE, dass die Funkanlage vom Typ OSRAM SMART+ unter den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Adresse: <https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Drahtlose Funkverbindung verwendet in WIFI-Lampen/-Leuchten/-Komponenten 2412-2472 MHz, max. HF-Ausgangsleistung 20 dBm. Drahtlose Funkverbindung verwendet in Bluetooth-Lampen/-Leuchten/-Komponenten 2402-2480 MHz, max. HF-Ausgangsleistung 16 dBm.

② Hereby, LEDVANCE declares that the radio equipment type OSRAM SMART+ Device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Wireless radio used in WIFI lamps/luminaires/components 2412-2472 MHz, max. RF output power 20 dBm. Wireless radio used in Bluetooth lamps/luminaires/components 2402-2480 MHz, max. RF output power 16 dBm.

③ LEDVANCE atteste que le type d'équipement radio du dispositif OSRAM SMART+ est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Fréquences radio utilisées dans les lampes/luminaires/composants WIFI 2412-2472 MHz, puissance de sortie RF max. 20 dBm. Fréquences radio utilisées dans les lampes/luminaires/composants Bluetooth 2402-2480 MHz, puissance de sortie RF max. 16 dBm.

④ Con il presente, LEDVANCE dichiara che il dispositivo radio OSRAM SMART+ è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile all'indirizzo internet che segue: <https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Radio wireless utilizzata in lampadine/impianti di illuminazione/componenti WIFI 2412-2472 MHz, potenza uscita RF max. 20 dBm. Radio wireless utilizzata in lampadine/impianti di illuminazione/componenti Bluetooth 2402-2480 MHz, potenza uscita RF max. 16 dBm.

⑤ Por la presente, LEDVANCE declara que el tipo de equipo de radio SMART+ de OSRAM cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>.

Se usa radio inalámbrico usado en lámparas, luminarias y componentes de WIFI 2412-2472 MHz, potencia de salida de RF máx. de 20 dBm. Se usa radio inalámbrico usado en lámparas, luminarias y componentes de Bluetooth 2402-2480 MHz, potencia de salida de RF máx. de 16 dBm.

⑥ Pela presente, a LEDVANCE declara que o equipamento de rádio tipo OSRAM SMART+ Device está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: <https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Rádio sem fios utilizado em lâmpadas/luminárias/componentes WIFI 2412-2472 MHz, potência de saída máxima de RF 20 dBm. Rádio sem fios utilizado em lâmpadas/luminárias/componentes Bluetooth 2402-2480 MHz, potência de saída máxima de RF 16 dBm.

⑦ Με το παρόν, η LEDVANCE δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεξοπλισμού OSRAM SMART+ συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Ασύρματο ραδιόφωνο που χρησιμοποιείται σε λαμπτήρες/φωτιστικά/εξαρτήματα WIFI 2412-2472 MHz, μέγιστη ισχύς εξόδου RF 20 dBm. Ασύρματο ραδιόφωνο που χρησιμοποιείται σε λαμπτήρες/φωτιστικά/εξαρτήματα Bluetooth 2402-2480 MHz, μέγιστη ισχύς εξόδου RF 16 dBm.

⑧ Hierbij verklaart LEDVANCE dat de radioapparatuur van het type OSRAM SMART+ voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Draadloze radio gebruikt in WIFI lampen/armaturen/onderdelen 2412-2472 MHz, max. RF uitgangsvermogen 20 dBm. Draadloze radio gebruikt in Bluetooth lampen/armaturen/onderdelen 2402-2480 MHz, max. RF uitgangsvermogen 16 dBm.

⑨ Härmdeklarar LEDVANCE att radioutrustningsenheten av typen OSRAM SMART+ uppfyller kraven i Direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU:s deklaration om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Trådlös radio använd i WIFI lampor/armaturer/komponenter 2412-2472 MHz, max. RF uteffekt 20 dBm. Trådlös radio använd i Bluetooth lampor/armaturer/komponenter 2402-2480 MHz, max. RF uteffekt 16 dBm.

⑩ LEDVANCE täten vahvistaa, että OSRAM SMART+ -tyyppinen radiolaitte täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Löydät EU-vaatimusten mukaisuuksuutuksen kokonaisuuksessaan osoitteesta <https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. WIFI-lamputissa/-valaisimissa/-komponenteissa käytettävä langaton radio 2412-2472 MHz, maks. RF-lähtöteho 20 dBm. Bluetooth-lamputissa/-valaisimissa/-komponenteissa käytettävä langaton radio 2402-2480 MHz, maks. RF-lähtöteho 16 dBm.

Ⓒ LEDVANCE erklærer herved at radioustyret av type OSRAM SMART+ er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/EU. EU-samsvarserklæringens fulle tekst er tilgjengelig på følgende nettsider:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Trådløs radio benyttet i WIFI-lamper-/armaturer-/komponenter 2412-2472 MHz, maks. RF-utgangseffekt 20 dBm. Trådløs radio benyttet i Bluetooth-lamper-/armaturer-/komponenter 2402-2480 MHz, maks. RF-utgangseffekt 16 dBm.

Ⓒ Hermed erklærer LEDVANCE, at det trådløse udstyr type OSRAM SMART+ er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU overensstemmelseserklæringens fulde tekst findes på følgende internet-adresse:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Trådløs radio anvendt n WIFI pærer/lysarmaturer/komponenter 2412-2472 MHz, maks. RF udgangseffekt 20 dBm. Trådløs radio anvendt n Bluetooth pærer/lysarmaturer/komponenter 2402-2480 MHz, maks. RF udgangseffekt 16 dBm.

Ⓒ Společnost LEDVANCE prohlašuje, že vysílací vybavení zařízení OSRAM SMART+ splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Celý text EU prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Vysílací použity v žárovkách/svitlidlach/prvcich WIFI využívá frekvenci 2412-2472 MHz, maximální výkonový RF výkon 20 dBm. Vysílací použity v žárovkách/svitlidlach/prvcich Bluetooth využívá frekvenci 2402-2480 MHz, maximální výkonový RF výkon 16 dBm.

Ⓒ A LEDVANCE ezennel kijelenti, hogy a OSRAM SMART+ típusú rádió berendezés teljesíti a 2014/53/EU irányelv előírásait. Az EU megfélelősegi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő internetes oldalon:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. WIFI izokkban/lámpatestekben/komponensekben használt vezeték nélküli rádió: 2412-2472 MHz, max. kinenő RF teljesítmény 20 dBm. Bluetooth izokkban/lámpatestekben/komponensekben használt vezeték nélküli rádió: 2402-2480 MHz, max. kinenő RF teljesítmény 16 dBm.

Ⓒ Firma LEDVANCE deklaruje, że urządzenia wykorzystujące fale radiowe typu OSRAM SMART+ spełniają wymogi dyrektywy 2014/53/UE. Pełen tekst europejskiej deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem internetowym:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Moduł sieci bezprzewodowej użyty w lampach/oprawach/elementach WIFI: 2412-2472 MHz, maks. moc wyjściowa sygnału bezprzewodowego - 20 dBm. Moduł sieci bezprzewodowej użyty w lampach/oprawach/elementach Bluetooth: 2402-2480 MHz, maks. moc wyjściowa sygnału bezprzewodowego - 16 dBm.

Ⓒ Týmto spoločnosť LEDVANCE prehlasuje, že rádiové zariadenie typu OSRAM SMART+ spĺňa smernicu 2014/53/EU. Celé znenie prehlásenia o zhode EU je dostupné na tejto internetovej adrese:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Bezdrôtový rádiodipriímač použitý v žiarovkách/svietidlách/komponentoch WIFI 2412-2472 MHz, max. RF výstupný výkon 20 dBm. Bezdrôtový rádiodipriímač použitý v žiarovkách/svietidlách/komponentoch Bluetooth 2402-2480 MHz, max. RF výstupný výkon 16 dBm.

Ⓒ S tem družba LEDVANCE izjavlja, da je naprava OSRAM SMART+, ki sodi med radijsko opremo, skladna z Direktivo št. 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Brežični radio, ki se uporablja v svetilkah/sijalkah/komponentah WIFI 2412-2472 MHz, maks. RF oddajna moč 20 dBm. Brežični radio, ki se uporablja v svetilkah/sijalkah/komponentah Bluetooth 2402-2480 MHz, maks. RF oddajna moč 16 dBm.

Ⓒ Burada, LEDVANCE, telsiz ekipman tipi OSRAM SMART+ Cihazının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. WIFI lambaları/armatürleri/bileşenlerinde kullanılan kablosuz radyo 2412-2472 MHz, maks. RF çıkış gücü 20 dBm. Bluetooth lambaları/armatürleri/bileşenlerinde kullanılan kablosuz radyo 2402-2480 MHz, maks. RF çıkış gücü 16 dBm.

Ⓒ Ovim tvrtka LEDVANCE izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja OSRAM SMART+ u skladu s direktivom 2014/53/EU. Celokupni tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sledećoj internetskoj adresi:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Bežični radio uređaj koji se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama s funkcijom WIFI, frekvencija iznosi 2412-2472 MHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 20 dBm. Bežični radio uređaj koji se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama s funkcijom Bluetooth, frekvencija iznosi 2402-2480 MHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 16 dBm.

Ⓒ Prin prezenta, LEDVANCE declară că echipamentul radio Dispozitiv OSRAM SMART+ respectă Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil online la următoarea adresă:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Radio fără fir folosit la lămpi/sisteme de iluminat/componente WIFI 2412-2472 MHz, putere rezultată max. RF 20 dBm. Radio fără fir folosit la lămpi/sisteme de iluminat/componente Bluetooth 2402-2480 MHz, putere rezultată max. RF 16 dBm.

Ⓒ С настоящото LEDVANCE декларира, че радиосъоръжението тип устройство OSRAM SMART+ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Безжични радиоустройства, използвани в WIFI лампи/осветелителни тела/компоненти 2412-2472 MHz, макс. РЧ изходна мощност 20 dBm. Безжични радиоустройства, използвани в Bluetooth лампи/осветелителни тела/компоненти 2402-2480 MHz, макс. РЧ изходна мощност 16 dBm.

Ⓒ LEDVANCE kinnitab käesolevaga, et OSRAM SMART+ tüüpi raadioseadade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel veebiadressil:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Traadita radio, mida kasutatakse WIFI-lampides/valgustites/komponentides 2412-2472 MHz, maks. RF väljundvõimsus 20 dBm. Traadita radio, mida kasutatakse Bluetooth-lampides/valgustites/komponentides 2402-2480 MHz, maks. RF väljundvõimsus 16 dBm.

Ⓒ „LEDVANCE“ pārsīkšā, ka radio ierīgojos tipo „OSRAM SMART+“ priekšais atbilst direktīvu 2014/53/ES. Visas ES atbilstības deklarācijas teksts pateikts šio adrese:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Bezdrauda radio, kas izmantots WIFI lampās/gaismekļos/sastāvdaļās ar 2412-2472 MHz, maks. RF izšļades jauda 20 dBm. Bezdrauda radio, kas izmantots Bluetooth lampās/gaismekļos/sastāvdaļās ar 2402-2480 MHz, maks. RF izšļades jauda 16 dBm.

Ⓒ Ar šo LEDVANCE paziņo, ka radio aprīkojums OSRAM SMART+ atbilst Direktīvai 2014/53/UE. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts pieejams šajā tīmekļa adresē:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Bezdrauda radio, kas izmantots WIFI lampās/gaismekļos/sastāvdaļās ar 2412-2472 MHz, maks. RF izšļades jauda 20 dBm. Bezdrauda radio, kas izmantots Bluetooth lampās/gaismekļos/sastāvdaļās ar 2402-2480 MHz, maks. RF izšļades jauda 16 dBm.

Ⓒ Ovim kompanija LEDVANCE izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja OSRAM SMART+ u saglasnosti sa direktivom 2014/53/UE. Celokupan tekst EU izjave o usaglasnosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Bežični radio uređaj koji se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama sa WIFI funkcijom, frekvencija je 2412-2472 MHz, a maks. RF izlazna snaga 20 dBm. Bežični radio uređaj koji se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama sa Bluetooth funkcijom, frekvencija je 2402-2480 MHz, a maks. RF izlazna snaga 16 dBm.

Ⓒ Цим документом компания LEDVANCE підтверджує, що радіоприймач типу OSRAM SMART+ Device відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС для радіоблагодання. Повний текст Декларації відповідності ЄС можна знайти за адресою:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Який тип бездротового радіоприймача використовується в лампах/світільниках/компонентах із частотою 2412-2472 МГц і вхідною радіочастотною потужністю 20 дБм. Який тип бездротового радіоприймача використовується в лампах Bluetooth/світільниках/компонентах із частотою 2402-2480 МГц і вхідною радіочастотною потужністю 16 дБм.

Ⓒ LEDVANCE kompaniysa radiokurylyгы türinderi OSRAM SMART+ kurylyгы 2014/53/UE direktivasynda talyk eskenin mälimdeydi. EU saýkestik turally mälimdeýişin soýsok mätni mäni internet mekenжайында kolжетimdi:

<https://ledvance.com/en-int/home-lighting/services/declaration-of-conformity>. Жилири 2412-2472 МГц және макс. шығыс жилири 20 дБм болатын WIFI шамдарда/шамдалдарда/компоненттерде қолданылатын сымыссыз радио. Bluetooth шамдарында/шамдалдарында/компоненттерінде пайдаланылатын сымыссыз радио, 2402-2480 МГц, макс. РЖ шығыс қуаты: 16 дБм.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

® LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11247958
29.01.2026