

Lichtleiter für Frontplatten

Lichtleiter für Frontplatten sind bei der Entwicklung von elektronischen Geräten immer dann die richtige Lösung, wenn der Lichtleiter nicht auf der Leiterplatte fixiert werden kann oder soll. Durch das Verpressen des Lichtleiters in einer passenden Frontplattenbohrung schwebt er berührungslos über oder vor der SMD-LED und eröffnet durch diese Art der Montage dem Elektronikentwickler vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten.

Variantenvielfalt

MENTOR bietet ein breites Sortiment unterschiedlichster Frontplatten-Lichtleiter. Einzel-Lichtleiter sind ebenso verfügbar wie Mehrfach-Lichtleiter. Neben klassischen Kopfdurchmessern: 5,2 mm, 5,0 mm, 3,3 mm und 3,2 mm sind miniaturisierte Ausführungen mit Ø 2,2 mm und 1,3 mm erhältlich. In normaler Ausführung oder IP68 geprüft. Alle Ausführungen sind in unterschiedlichsten Längen erhältlich.

Design


Da Lichtleiter immer an der Schnittstelle nach außen wirken, haben sie Einfluss auf das Gerätedesign. Die Lichtleiter mit runder Abstrahlfläche und sphärischem, kompaktem oder Senkkopf bieten hier ebenso, wie die Ausführung mit quadratischem Kopf, vielfältige ästhetische Optionen. Ein hervorragendes Lichtbild gewährleistet dabei immer eine qualitativ hochwertige Visualisierung.

Montage

Unterschiedliche Produktvarianten eröffnen für die Montage umfangreiche Freiheitsgrade. Lichtleiter, die von vorne montiert werden, sind der Standard und in großem Variantenreichtum lieferbar. Diese sind alternativ mit gerader oder schräger Einkopplungsfläche verfügbar und ermöglichen so eine horizontale oder vertikale Montage. Darüber hinaus gibt es die Ausführungen für die Montage von der Rückseite der Frontplatte. Ihre Vorteile liegen im homogenen Lichtbild und der flächenbündigen Montage.

Sonderausführungen

Auch in den Fällen, in denen eine kundenspezifische Ausführung die beste Lösung darstellt, bietet MENTOR vielfältige Optionen. Gerade ein spezielles Längenmaß (Maß A) ist in vielen Fällen einfach und ohne oder mit nur minimalen Werkzeugkosten realisierbar. Ebenso möglich sind andere Kopfformen und -größen oder farbige Lichtleiter.



Light Guides for Front panels

Front panel light guides are the optimum solution when a design calls for a light guide that is not physically attached to the PCB. They push-fit into a hole in the front panel and their light-inject face floats in close proximity to the SMD LED without actually making contact. Such an arrangement provides engineers with multiple design options.

Unlimited variety options

MENTOR offers a wide assortment of front panel light guides in both single and multiple versions. In addition to classic diameters of 5.2 mm, 5.0 mm, 3.3 mm and 3.2 mm, miniaturised versions with of 2.2 mm and 1.3 mm diameter are also available. MENTOR also offers ranges of IP68-rated front panel light guides. All designs are offered with a choice of several standard lengths and custom lengths are also easily achievable.

Design


Light guides form a key function in the human interface with a product, so their appearance and optical quality have a huge influence on aesthetics and overall perceptions. The options of square or round, spherical, compact or counterbore heads available in the MENTOR panel-mounted range provide design engineers with ultimate flexibility. MENTOR light guides are visibly superior, premium-quality precision optics that will enhance the appearance of any electronic device.

Installation

MENTOR's various front panel light guide options provide a large degree of flexibility in mounting methods. Front-mounted panel light guides are the most common type and are available in a wide range of variants. These are offered with either straight or slanted light inject faces so both horizontal and vertical mounting is possible. In addition to that rear-mounted ranges are available. These offer the advantages of flush-mounting and critically, ultimate optical performance since 100 % of the light guide head is in direct line-of-sight with the LED.

Custom solutions

Despite the breadth of options in the standard MENTOR light guide offer, there will inevitably be instances when a custom solution is called for. Often, only a dimensional modification (normally Length A) is required. Usually, this can be easily delivered with little or no tooling cost and with a very modest MOQ. Other modifications such as different head shapes, dimensions or self-colouring are all usually possible.



Lichtleiter für Frontplatten

IP68-geprüft, Einkopplung gerade (0°)

Light Guides for Front panels

IP68-proofed, Inject face: straight (0°)

Allgemeine Hinweise und Technische Daten


Allgemeine Hinweise: siehe Seite 6
 Technische Daten LEDs: siehe Seite 5
 Werkstoff: PC glasklar UL94
 Umgebungstemperatur: -20 °C ... +50 °C
 Frontplattendicke: ≥1 mm
 ESD-Schutz: <4 kV

General Remarks and Technical Data

General Remarks: see page 6
 Technical Data LEDs: see page 5
 Material: PC clear UL94
 Ambient Temperature: -20 °C ... +50 °C
 Thickness of front panel: ≥1 mm
 ESD-Protection: <4 kV

Die Basislichtleiter der Familie 1282.xxxx, 1292.xxxx und 1293.xxxx wurden durch MENTOR zu einer spritzwasserdichten Ausführung weiterentwickelt, die nach IP68 getestet wurde. Die besonderen Vorteile bestehen in der Wasserdichtigkeit durch eine spezielle Formgebung des Kunststoffes, welches eine genaue Montagebohrung C voraussetzt. Alle angebotenen Formen des Lichtleiterkopfes und auch die unterschiedlichen Einkopplungsflächen bleiben nach wie vor für unsere Kunden erhalten. Als zusätzliches Feature können wir nunmehr auch Lichtleiter bis zu einer Länge von 45 mm anbieten. Alle Längen von 4,5 mm bis 45 mm und auch Farbgestaltung der Lichtleiter sind auf Anfrage möglich.

The basic light guides of the product lines 1282.xxxx, 1292.xxxx and 1293.xxxx have been developed further into a waterproof version IP68 tested by MENTOR. The outstanding advantages are the waterproof design through a special shaping of the plastic which requires a precise mounting hole C. Naturally, all shapes of the light guide head offered and also the different launch surfaces remain preserved for our customers. Now, we can also offer light guides with a length of up to 45 mm as an additional feature. All lengths vary from 4.5 mm to 45 mm and colouring of the light guides are available on request.




A	B	Ø C	Ø D	Ø E	F	Empfohlene LEDs Recommended LEDs	Art.-Nr.	
---	---	-----	-----	-----	---	-------------------------------------	----------	--

① Rund sphärisch · Round spherical

4,5	5,5	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.5002	•
5	6	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.5003	•
13,7	14,7	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.5004	•
16,5	17,5	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.5005	•
24,3	25,3	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.5006	•
30,6	31,6	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.5007	•
45	46	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.5001	•

5	6,5	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5002	
7	8,5	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5003	
7,5	9	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5004	
11	12,5	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5005	
13,2	14,7	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5006	
45	46,5	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5001	

4,5	7	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5002	
6,3	8,8	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5003	
8,2	10,7	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5004	
8,3	10,8	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5005	
9,5	12	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5006	
11	13,5	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5007	
11,1	13,6	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5008	
12	14,5	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5009	
45	47,5	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5001	



A	B	Ø C	Ø D	Ø E	F	Empfohlene LEDs Recommended LEDs	Art.-Nr.	
---	---	-----	-----	-----	---	-------------------------------------	----------	--

② Rund planar · Round planar

4,5	6	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.6002	•
5	6,5	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.6003	•
13,7	15,2	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.6004	•
16,5	18	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.6005	•
24,3	25,8	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.6006	•
30,6	32,1	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.6007	•
45	46,5	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.6001	•

5	6,5	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.6002	
7	8,5	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.6003	
7,5	9	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.6004	
11	12,5	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.6005	
13,2	14,7	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.6006	
45	46,5	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.6001	

4,5	6	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.6002	
6,3	7,8	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.6003	
8,2	9,7	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.6004	
8,3	9,8	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.6005	
9,5	11	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.6006	
11	12,5	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.6007	
11,1	12,6	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.6008	
12	13,5	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.6009	
45	46,5	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.6001	

Lichtleiter für Frontplatten

IP68-geprüft, Einkopplung gerade (0°)

Light Guides for Front panels

IP68-proofed, Inject face: straight (0°)

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise: siehe Seite 6

Technische Daten LEDs: siehe Seite 5

Werkstoff: PC glasklar UL94

Umgebungstemperatur: -20 °C ... +50 °C

Frontplattendicke: ≥1 mm

ESD-Schutz: <4 kV

General Remarks and Technical Data

General Remarks: see page 6

Technical Data LEDs: see page 5

Material: PC clear UL94

Ambient Temperature: -20 °C ... +50 °C

Thickness of front panel: ≥1 mm

ESD-Protection: <4 kV




Montagebohrung C
Mounting hole C



A	B	Ø C	Ø D	Ø E	F	Empfohlene LEDs Recommended LEDs	Art.-Nr.	
③ Rund kompakt · Round compact								
5	5,8	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5102	
7	7,8	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5103	
7,5	8,3	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5104	
11	11,8	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5105	
13,2	14	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5106	
45	45,8	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.5101	




Montagebohrung C
Mounting hole C



A	B	Ø C	Ø D	Ø E	F	Empfohlene LEDs Recommended LEDs	Art.-Nr.	
④ Rund kompakt · Round compact								
4,5	5,8	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5102	
6,3	7,6	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5103	
8,3	9,6	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5104	
11	12,3	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5105	
12	13,3	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5106	
45	46,3	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.5101	

Montagebohrung C
Mounting hole C



A	B	Ø C	Ø D	Ø E	F	Empfohlene LEDs Recommended LEDs	Art.-Nr.	
⑤ Rund Senkkopf · Round counterbore								
4,5	4,9	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.1402	•
5	5,4	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.1403	•
8,3	8,7	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12 ^{A)}	1292.1501 ^{A)}	•
11,1	11,5	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12 ^{A)}	1292.1601 ^{A)}	•
13,7	14,1	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.1404	•
16,5	16,9	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.1405	•
24,3	24,7	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.1406	•
30,6	31	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.1407	•
45	45,4	1,6 H7	2,2	1,5	0,8	L1-L12	1292.1401	•

5	5,4	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.1402	
7	7,4	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.1403	
7,5	7,9	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.1404	
8,3	8,7	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12 ^{A)}	1282.1501 ^{A)}	
11	11,4	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.1405	
13,2	13,6	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.1406	
11,1	11,5	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12 ^{A)}	1282.1601 ^{A)}	
45	45,4	2,6 H7	3,2	2,5	1,2	L1-L12	1282.1401	

4,5	4,9	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.1402	
6,3	6,7	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.1403	
8,2	8,6	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.1404	
8,3	8,7	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.1405	
9,5	9,9	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.1406	
11	11,4	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.1407	
11,1	11,5	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.1408	
12	12,4	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.1409	
45	45,4	4,6 H7	5,2	4	1,2	L1-L12	1293.1401	

A) Diese Lichtleiter sind ausgelegt für eine Verwendung in Verbindung mit MENTOR Standard-Tastaturkomponenten (siehe Katalog TK). Bei dieser Verwendung empfehlen wir LEDs vom Typ R2-R16.
This light guides are designed for a usage in combination with our keypad components (see catalogue TK). For this use we recommend LEDs type R2-R16.

Lichtleiter für Frontplatten

IP68-geprüft, Einkopplung gerade (0°)

Light Guides for Front panels

IP68-proofed, Inject face: straight (0°)

Allgemeine Hinweise und Technische Daten


Allgemeine Hinweise: siehe Seite 6
 Technische Daten LEDs: siehe Seite 5
 Werkstoff: PC glasklar UL94
 Umgebungstemperatur: -20 °C ... +50 °C
 Frontplattendicke: ≥1 mm
 ESD-Schutz: <4 kV

General Remarks and Technical Data


General Remarks: see page 6
 Technical Data LEDs: see page 5
 Material: PC clear UL94
 Ambient Temperature: -20 °C ... +50 °C
 Thickness of front panel: ≥1 mm
 ESD-Protection: <4 kV



Montagebohrung C
 Mounting hole C



A	B	ØC	D	E	F	Empfohlene LEDs Recommended LEDs	Art.-Nr.	
© Quadratisch planar · Squared planar								
6,5	8,25	4,6 H7	5,8x5,8	4	1,2	L1-L12	1293.2700	
7,5	9,25	4,6 H7	5,8x5,8	4	1,2	L1-L12	1293.2800	
10	11,75	4,6 H7	5,8x5,8	4	1,2	L1-L12	1293.2900	
12,5	14,25	4,6 H7	5,8x5,8	4	1,2	L1-L12	1293.3500	
15	16,75	4,6 H7	5,8x5,8	4	1,2	L1-L12	1293.3600	
17,5	18,25	4,6 H7	5,8x5,8	4	1,2	L1-L12	1293.3700	
20	21,75	4,6 H7	5,8x5,8	4	1,2	L1-L12	1293.3800	
22,5	24,25	4,6 H7	5,8x5,8	4	1,2	L1-L12	1293.3900	
25	26,75	4,6 H7	5,8x5,8	4	1,2	L1-L12	1293.4600	



Einbaubeispiel · Mounting Example

LED Recommendations**

LED-Type Catalog Values	LED Gehäusetype* LED Package	Empfohlene Osram LED für Gehäusetype* Recommended Osram LED for package*
T3 - T13	RG SMT Package	LA T776
T14 - T16	RG PLCC-2 Package	LO T77K
S14 - S17	PLCC-2 Package	LR B6SP

* Vergleichbare LED wie Beispiel LED verwenden

** kein Verkaufsartikel

- * Use comparable LED as LED example

** not for sale

Notes

Wir beraten Sie gerne
We will be happy to assist you
Informationen zu Produkten und
Anwendungsmöglichkeiten
*Information about products and
speculative application*



Internet: www.mentor.de.com
Mail: info@mentor.de.com
Fon: +49 (0) 211 20002-0
Fax: +49 (0) 211 20002-41

Produktübersicht des Lichtleiterprogramms *Product overview of the light guides*

www.mentor.de.com/wolg/

Allgemeine Hinweise

Alle vorgestellten Lichtleitersysteme sind ESD-fest gegen die Frontplatte. Die entsprechenden ESD-Festigkeiten sind jeweils am Artikel selbst beschrieben und immer auf die kleinsten Abstandsmaße zwischen Lichtleiter-Auskopplfläche und LED bezogen. Eine Erhöhung dieser Distanz vergrößert auch den ESD Schutz.

Die Lichtleiter werden nach dem Lötprozess in Montagebohrungen gepresst und somit fixiert. Wenn je Produkt Vorschläge für die Leiterkarten-Bohrung gemacht werden, so sind diese als Richtwerte zu verstehen. Je nach Leiterplatten-Qualität und Dicke können diese variieren, sodass mittels Versuche die genauen Montage-Bohrungen zu ermitteln sind. Gleiches gilt auch für die Frontplatten-montierbaren Lichtleiter.

Die Lichtleiter sind auf Anfrage in diversen Farben und Sonderlängen, gerader und auch gebogener Ausführung mit Sonderkonturen erhältlich. Die gebogenen Lichtleiterstäbe werden durch Zubehör in Form gehalten, sodass die maßlichen Aspekte gesichert sind.

Es sind die verschiedensten Anwendungen mit Lichtleitern möglich: einreihig, doppelreihig, liegend, stehend, rund und rechteckig, sowie flexibel gebogen. Sonderprojekte können auf Anfrage bearbeitet werden.

MENTOR Lichtleiter werden mit Hilfe modernsten Entwicklungs- und Simulationsverfahren von unseren Lichtspezialisten im eigenen Haus entwickelt, um Überstrahlungsfreiheit, eine hohe Lichtausbeute und eine optimal homogene Ausleuchtung zu erreichen. Wir testen dazu unsere Lichtleiter mit Hilfe hochwertiger Osram-LEDs.

General Remarks

All the light guide systems presented are ESD-resistant to discharges against the front panel. The corresponding ESD resistance values are specified on the article itself, always relative to the smallest distance between the light guide coupling surface and the LED. Increasing this distance also increases ESD protection.

The light guides are pressed into mounting holes after the soldering process, fastening them in place. If productspecific recommendations are made for the holes in the printed circuit board, they should be considered guide values. They may vary depending on the quality and thickness of the printed circuit board, so the exact mounting holes should always be determined experimentally. The same applies to front panel mounted light guides.

Our light guides are available upon request in a variety of colours and special lengths, in straight or curved variants with special contours. Curved light guide rods keep their shape using accessories to ensure their dimensional stability.

Light guides are suitable for a wide variety of applications: single-row, double-row, horizontal, vertical, round or rectangular, and even flexibly curved. Special projects can be handled upon request.

MENTOR light guides are developed by our lighting specialists in our own facilities using the latest in development and simulation techniques, and achieve a high light yield and optimally homogeneous lighting without spill. We test our light guides using high-quality Osram LEDs.

Symbole

Symbols

Besonderheiten | Specifics



IP68 geprüft
IP68 rated



Miniaturisiert
Miniaturised



Produktneuheit
New product

Kundenspezifisch | Customised



Kundenspezifische Ausführung möglich.
Customised solutions available.



Kundenspezifische Ausführung möglich. **Bestimmte Ausführungen, z.B. kundenspezifische Längen sind ohne oder mit minimalen Werkzeugkosten realisierbar.**
Customised Solutions available. **Particular solutions, e.g. customised length can be realised without or with minimum tooling costs.**

Raster | Grid



Raster: 5,08 mm
Grid: 5,08 mm



Raster: 2,54 mm
Grid: 2,54 mm



Raster: 2,54 / 5,08 mm
Grid: 2,54 / 5,08 mm

Kopfform | Head shape



Rund
Round



Quadrat
Square



Rechteck
Rectangle

Zeilen | Lines



1-zeilig
1-row



2-zeilig
2-row



3-zeilig
3-row



4-zeilig
4-row



Frontplatten Einbauelement. Entspricht dem 19" Aufbausystem gem. DIN EN 60297-3-100:2009-09
Front panel elements. Equates the 19 inch assembly system according DIN EN 60297-3-100:2009-09



Lagermäßig geführte Artikel (Art.-Nr. in **Fettdruck**) liefern wir mit geringen Mindestbestellmengen und kurzen Lieferzeiten.
Parts, that are available ex-stock (Part No. in **bold**) are delivered with small MOQs and short delivery times.



Mindestbestellmenge für Nicht-Lagerhaltige-Artikel (Art.-Nr. in Magerdruck). Lieferzeit auf Anfrage.
Minimum quantity for manufacture of non-stocked part nos. (in normal font): delivery time on request.



Mindestbestellmenge für Sonderlängen (Länge A). Lieferzeiten und andere Sonderversionen auf Anfrage.
Minimum quantity for customer defined "Length A": delivery times and other customisation on request.