

SMD LED-Anzeigesysteme

SMD LED Display Systems


In die Entwicklung dieser oberflächenmontierbaren Bausteine ist das über Jahrzehnte erworbene Know-how der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrielektronik geflossen.

The development of these surface-mounted components was based on the decades of know-how of MENTOR as a developer and supplier of components for industrial electronics.

Umfangreiche Untersuchungen, teilweise im Rahmen eines Forschungsprojektes, sind bei der Gestaltung berücksichtigt.

Die SMDs stehen als Einzel- und als Doppel-LED-Bausteine in den verschiedensten Abmessungen, je nach Anwendungsfall, zur Verfügung.

Besonderen Wert wurde auf die Anschlussausführung als GullWings gelegt, da diese aufgrund ihrer Vorteile, wie reproduzierbare Rastermaße, Selbstzentrierungseffekte, verbesserte Lötshadowenproblematik, gute visuelle Lötstelleninspektion und einfaches Nach- und Auslöten, die größte Verbreitung gefunden hat.



Extensive research, partly as part of a research project, was taken into account in the design.

The SMDs are available as single and double LED modules in diverse dimensions to suit particular application requirements.

Particular importance was attached to their connections as gull wings, as these are the most widely used form due to their advantages such as reproducible grid dimensions, self-centering features, improved shadowing problematic, good visual soldered joint inspection and easy resoldering and unsoldering.

Allgemeine Technische Daten	(Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des jeweiligen Artikels)
Koplanarität über alle Lötflächen	≤ 0,1 mm
Lötwärmebeständigkeit nach	CECC 00802 / DIN 45802 – 260 °C 10 s
Lötbarkeit	DIN EN 60068-2-20
UL-Listung	auf Anfrage
Betriebstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Klima	GPF DIN 40040
Gehäusewerkstoff	Thermoplast glasfaserverstärkt
Gehäusefarben	Standard grau, andere Farben auf Anfrage möglich
Anschlüsse	verzinkt
Verpackung	Blistergurte nach DIN EN 60286-3; Stangenmagazine, Trays sowie spezielle antistatische Ausführung auf Anfrage möglich
Spulen	Standardkunststoffspulen primär ø 330 mm, andere Ausführungen auf Anfrage
Beschriftung	je nach Ausführung bedruckt oder gelasert
Bestückung mit LEDs	Ausführung und Technische Daten siehe Seite 78/79
Sonderwünsche	Sonderbestückung, Verwendung von zusätzlichen Fixierpins sowie umgekehrte Polarität auf Anfrage möglich
Mindestbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage.	

General Technical Data	(Selelection and deviations from the following general data: see description of the respective item)
Coplanarity above all soldering surfaces	≤ 0.1 mm
Resistance to soldering heat	to CECC 00802 / DIN 45802 – 260 °C 10 s
Solderability	DIN EN 60068-2-20
UL listing	Available on request
Operating temperature	-40 °C ... +85 °C
Climate	GPF DIN 40040
Housing material	Glass fiber reinforced thermoplastic
Housing colors	Standard grey, other colors available on request
Terminals	tinned
Packaging	Tape and reel packed to DIN EN 60286-3; sticks, trays and special antistatic types on request
Reel	Standard plastic reel mainly ø 330mm, other applications on request
Marking	Depending on type printed or laser printed
LEDs	Type and technical data, see page 78/79
Special requirements	Special components, use of additional fixing pins and reverse polarity on request
Minimum quantity for special design on request.	

SMD Einzel-LEDs ø 3 mm liegend

SMD Single LEDs ø 3 mm horizontal

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und Technische Daten: siehe Seite 22

Technische Daten LEDs: siehe Seite 78/79

Der Baustein 2638 ermöglicht durch seine besonders schlanke Bauform von 3,8 mm ein dichtes Aneinanderreihen der Bauelemente zu LED-Zeilen.



MOD 600

Blistergurtverpackung DIN EN 60286-3

Tape and reel packed DIN EN 60286-3

$K_0 = 6,2 \cdot W = 24 \cdot P_1 = 16$

600 Stück pro Rolle

600 pieces per reel



Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
 super-red	A72	2638.2031
 yellow	A58	2638.7031
 green	A59	2638.8031

General Remarks and Technical Data

General remarks and technical data: see page 22

Technical data LEDs: see page 78/79

The slimline 2638 series module measuring only 3.8 mm, enables the components to be arranged closely side by side to form LED lines.



Layoutvorschlag · Layout Suggestion

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Gehäusefarbe: schwarz

Die Bauelemente der 2625-er Serie bieten die Möglichkeit der horizontalen LED-Abstrahlung. Die LED kann zwischen verschiedenen Qualitäten und Farben ausgewählt werden. Alle Versionen sind auf Bestückungsautomaten einsetzbar.

FEL



MOD 1.200

Blistergurtverpackung DIN EN 60286-3

Tape and reel packed DIN EN 60286-3

$K_0 = 7,3 \cdot W = 24 \cdot P_1 = 8$

1.200 Stück pro Rolle



1,200 pieces per reel

Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
 red	C15	2625.2021
 yellow	C16	2625.2071
 green	C17	2625.2081
Low Current Ausführung · Low Current Version		
Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
 green	A68	2625.2381

General Remarks and Technical Data

Housing color: black

2625 series components offer the option of horizontal LED radiation. The LED is available in different qualities and colors. All versions can be used on insertion machines.



Layoutvorschlag · Layout Suggestion

Technische Daten LEDs

Technical Data LEDs

LED-Type	Emission Color	Wavelength λ (nm)	Lense Color	Forward Voltage V _F (V)		Luminous Intensity I _v (mcd)			at mA	Fwd. Current I _F max (mA)	Rev. Voltage V _R (V)	2φ (50% I _v) deg.	
				typ	max	min	typ	max					
THT													
A1	 bright red	660	 red diffused	2.25	2.5	1.2	-	4	10 20	25	5	60	
A2	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	15	-	30	10 20	30	5	60	
A3	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	10	-	20	10 20	30	5	60	
A4	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	10	-	20	10 20	25	5	40	
A5	 bright red	660	 red diffused	2.25	2.5	4	-	10	10 20	25	5	60	
A6	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	30	-	80	10 20	30	5	60	
A7	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	15	-	30	10 20	30	5	60	
A8	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	15	-	30	10 20	25	5	60	
A9	 high efficiency red	625	 red diffused	1.7	2.5	1.2	-	4	2	30	5	60	
A10	 yellow	588	 yellow diffused	1.85	2.5	1.2	-	4	2	30	5	60	
A11	 green	568	 green diffused	1.9	2.5	1	-	5	2	25	5	60	
A12	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	4	-	10	2 20	30	5	60	
A13	 yellow	588	 yellow diffused	1.85	2.5	1	-	5	2	30	5	60	
A14	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	1	-	5	2 20	25	5	60	
A22	 bright red	660	 red diffused	2.25	2.5	1	-	5	10 20	25	5	70	
A23	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	5	-	17	10 20	30	5	70	
A24	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	5	-	17	10 20	25	5	70	
A25	 bright red	660	 red diffused	2.25	2.5	1.2	-	6	10 20	25	5	60	
A27	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	6	-	20	10 20	30	5	60	
A28	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	6	-	20	10 20	25	5	60	
A29	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	70	-	220	20	30	5	60	
A30	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	36	-	90	20	30	5	60	
A31	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	36	-	90	20	25	5	60	
A32	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	36	100	-	20	30	5	60	
A33	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	20	-	50	20	30	5	60	
A34	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	40	-	60	20	25	5	60	
A38	 bright red	660	 red diffused	2.25	2.5	0.5	-	1.2	10 20	25	5	100	
A40	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	3	-	12	10 20	30	5	100	
A41	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	3	-	12	10 20	25	5	100	
A42	 bright red	660	 red diffused	2.25	2.5	1	-	5	10 20	25	5	100	
A44	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	3	-	12	10 20	30	5	100	
A45	 green	568	 green diffused	2.2	2.5	1	-	5	10 20	25	5	100	
A46	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2.5	3	-	7	10 20	30	5	110	
A47	 yellow	588	 yellow diffused	2.1	2.5	1.8	-	7	10 20	30	5	110	
A48	 green	568	green diffused	2.2	2.5	2	-	10	10 20	25	5	110	
A49	high efficiency red/green	617 568	white diffused	2 2.2	2.5 2.5	8 8	-	20 40	20 20	30 25	-	60 60	
A51	blue	466	blue transparent	3.8	4.5	18	100	-	20	30	5	50	
A52	blue	466	blue transparent	3.8	4.5	70	200	-	20	30	5	30	
A60	high efficiency red	625	red diffused	5.7	7.5	18	61.56	-	10	60	15	120	
A61	yellow	588	yellow diffused	5.85	7.5	7	37.18	-	10	60	15	120	
A62	green	568	green diffused	6	7.5	18	53.3	-	10	50	15	120	
A69	super red	622-634	red diffused	2	2.5	6.3	-	20	10	40	12	50	

Technische Daten LEDs

Technical Data LEDs

LED-Type	Emission Color	Wavelength λ (nm)	Lense Color	Forward Voltage V _F (V)		Luminous Intensity I _v (mcd)			at mA	Fwd. Current I _F max (mA)	Rev. Voltage V _R (V)	2φ (50% I _v) deg.		
				typ	max	min	typ	max						
THT														
A70		yellow	580-595		yellow diffused	2	2.5	7.1	-	18	10	40	12	50
A71		green	564-576		green diffused	2	2.5	7.1	-	18	10	40	12	50
A72		super red	622-634		red diffused	2	2.5	7.1	-	18	10	40	12	70
A76		high efficiency red/green	625 568		white diffused	2 2.2	2.5 2.5	5 5	-	20 20	20 20	30 25	-	70 70
A77		super bright red	640		red diffused	1.85	2.5	280	400	-	20	30	5	60
A78		yellow	588		yellow transparent	2.1	2.5	50	-	120	10 20	30	5	30
A79		green	568		green transparent	2.2	2.5	50	-	120	10 20	25	5	30
A83		high efficiency red	625		red transparent	2	2.5	30	-	80	10 20	30	5	50
A84		yellow	588		yellow transparent	2.1	2.5	20	-	50	10 20	30	5	50
A85		green	568		green transparent	2.1	2.5	30	-	50	10 20	25	5	50
C5		orange red/ green	612-625 552-575		white diffused	2 2.4	3 3	1 1	2.5 2.5	-	10 20 10 20	30	6	60
C12		red	630		red diffused	2	3	4	-	32	10 20	20	6	40
C13		yellow	581-594		yellow diffused	2.4	3	2.5	-	12.5	10 20	30	6	40
C14		green	562-575		green diffused	2.4	3	4	-	20	10 20	30	6	40
C15		red	612-625		red diffused	2	3	6.3	-	20	10 20	30	6	60
C16		yellow	581-594		yellow diffused	2.4	3	6.3	-	20	10 20	30	6	60
C17		green	562-575		green diffused	2.4	3	10	-	32	10 20	30	6	60
E3		high efficiency red/green	625 568		white diffused	2 2.2	2.5 2.5	10 10	50 30	-	20 20	30 25	5 5	60 60
G1		bright red	660		red diffused	2.25	2.5	0.4	-	3	20	25	5	40
G2		yellow	588		yellow diffused	2.1	2.5	2.6	10	-	20	30	5	40
G3		super bright green	568		green diffused	2.2	2.5	2.6	10	-	20	25	5	40
H1		super deep red	639		red diffused	2	2.4	40	80	-	20	25	5	100
H2		super yellow	589		yellow diffused	2	2.4	25	50	-	20	25	5	100
H3		super yellow green	573		green diffused	2	2.4	6.3	12.5	-	20	25	5	60
H4		hyper red	624		red diffused	2	2.4	10	20	-	20	25	5	100
M2		white	-		colorless clear	3.6	4	3900	-	11000	20	30	5	20
W1		white	-		colorless clear	3.2	3.8	1400	-	3550	5	25	5	45
Argus														
A15		super red	628		red clear	2.1	2.5	35.5	-	71	15	40	12	

Symbole

Symbols

Besonderheiten · Specifics



Produktneueit
New product



Sehr hoher ESD-Schutz zur Frontplatte bzw. Gehäusefront.
Very high level of ESD protection for the front panel.



Frontplatten-Einbauelemente zur Nutzung als Anzeigeelemente für das 19"-Aufbausystem.
Front panel assembly elements for use as display elements for the 19-inch structure system.

Kundenspezifisch · Customised



Kundenspezifische Ausführung möglich. Zu Details siehe Seite 4/6.
Customised solutions available. For details see page 4/6.



Lagermäßig geführte Artikel (Art.-Nr. in **Fett**druck) liefern wir mit geringen Mindestbestellmengen und kurzen Lieferzeiten.
Parts, that are available ex-stock (Part No. in **bold**) are delivered with small MOQs and short delivery times.



Mindestbestellmenge für Nicht-Lagerhaltige-Artikel (Art.-Nr. in Magerdruck). Lieferzeit auf Anfrage.
Minimum quantity for manufacture of non-stocked part nos.
(in normal font): delivery time on request.



Mindestbestellmenge für Sonderlängen (Länge A). Lieferzeiten und andere Sonderversionen auf Anfrage.
Minimum quantity for customer defined "Length A": delivery times and other customisation on request.