

Produktdatenblatt

Wacom Intuos Pro Large - Digitalisierer - USB, Bluetooth - Schwarz

Produktbeschreibung: Wacom Intuos Pro Large - Digitalisierer - rechts- und linkshändig - 31.1 x 21.6 cm - Multi-Touch - elektromagnetisch - 8 Tasten - kabellos, kabelgebunden - USB, Bluetooth - Schwarz

Gruppe: Zeigegeräte
 Hersteller: Wacom
 Hersteller Artikel Nr: PTH-860-N
 EAN: 4949268620055

Marketing:

Das innovative Wacom Intuos Pro Stifttablett verbindet das Potenzial eines Wacom Stiftes mit intuitiven Multi-Touch-Bewegungen. Du erzielst durch die kontrollierte Präzision die professionellen Ergebnisse, die du von deinen professionellen Softwareanwendungen erwartest. Entwickelt für kreatives Arbeiten, bietet es ein natürliches und intuitives Erlebnis, das deine kreativen Fähigkeiten erweitert. Der Stift verfügt über 2048 Druckempfindlichkeitsstufen und Neigungserkennung. So kannst du mit der Genauigkeit und Präzision traditioneller Pinsel, Stifte und Filzstifte gestalten, während die Multi-Touch-Bewegungen ein intuitives Positionieren und Steuern erlauben. Hol' mit deinen programmierten Lieblings-Shortcuts das Optimum aus deiner kreativen Software heraus. Intuos Pro erkennt sogar die Software, die du verwendest und bietet optimale Auswahlmöglichkeiten. Die konfigurierbaren ExpressKeys und der Touch Ring bieten einen schnellen Zugriff auf alle deine Verknüpfungen. Mit der Express View Anzeige und dem Radialmenü kannst du konzentriert bei der Sache bleiben. Entdecke die intuitive Navigation per Fingerdruck: verschieben, vergrößern/verkleinern, drehen und ganz natürlich mit Hilfe von Bewegungen navigieren - du kannst sogar deine eigenen Multi-Touch-Kurzbefehle eingeben. Reduziere das Kabelgewirr und genieße die Freiheit, die kabelloses Arbeiten bietet. Intuos Pro mit ergonomischem Design - damit du dich den ganzen Tag wohl fühlst - ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Wacom Intuos Pro Large - Digitalisierer - USB, Bluetooth - Schwarz
Gerätetyp	Digitalisierer
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden - USB, Bluetooth
Farbe	Schwarz
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 28.7 cm x 0.8 cm
Gewicht	1.3 kg

Produktdatenblatt

Multi-Touch	Ja
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Anzahl Tasten	8
Bewegungsauflösung	5080 Ipi
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, Druckempfindlichkeit, fingerempfindlicher Touch Ring, Griffigkeit durch Weichgummi, ExpressKeys, +/- 60 Grad Neigungserkennung
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher



Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Digitalisierer
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Breite	43 cm
Tiefe	28.7 cm
Höhe	0.8 cm
Gewicht	1.3 kg
Produktmaterial	Eloxirtes Aluminium, Harz mit Fiberglas
Farbe	Schwarz



Eingabegerät

Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Schnittstelle	USB, Bluetooth
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Multi-Touch	Ja
Anzahl Tasten	8
Bewegungsauflösung	5080 Ipi
Druckbereiche	8192
Aktive Fläche	31.1 cm x 21.6 cm
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, Druckempfindlichkeit, fingerempfindlicher Touch Ring, Griffigkeit durch Weichgummi, ExpressKeys, +/- 60 Grad Neigungserkennung



Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
----------------	-----------------------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Stifthalterung, Spitzen (10 Stück), Eingabestift, USB-Kabel (2 m), 4 austauschbare farbige Ringe, Strukturblatt Musterkarte
Kennzeichnung	VCCI, IC, RoHS, URSEC, CEC, SRRC, iDA, China RoHS, RCM, Telcor, SITTEL, INDOTEL, TATT, SUTEL, RBRC



Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher
-------------------------------	--