

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

Spade Dock 4038

7-in-1 DockingStation mit LCD-Display und 100 W PD

Bestellnummer EAN Nummer
61216 4250078175544

Herstellerbezeichnung
IB-DK4038-LCD

Spade Dock 4038 ist für die Leute gemacht, die mal hier und mal dort arbeiten. Es bietet genau die Features, die du brauchst und lässt alles Unnötige einfach raus. Ob du im Hotel, in einem Meetingraum oder an deinem Küchentisch arbeitest: diese DockingStation verwandelt dein Notebook in einen waschechten Arbeitsplatz innerhalb von Sekunden. Spade Dock 4038 beweist, dass man überall organisiert, praktisch und überraschend komfortabel arbeiten kann.



Host

Unterstützt USB 3.2
Gen 2 Type-C®



Videoausgang

HDMI® 4K@60 Hz



Power Delivery

USB Type-C® PD 3.0
bis 100 W



USB Anschlüsse


USB Type-A, 480 Mbps / 10 Gbps
USB Type-C®, 10 Gbps



LAN Port

RJ45 Gigabit Ethernet


FRONTANSICHT



RÜCKANSICHT



SEITENANSICHT



HAUPTMERKMALE



Infotainment

Das eingebaute LCD-Display gewährt dir auf einen Blick alle Infos. Ein Knopfdruck reicht, um zwischen den Infos der einzelnen Ports zu wechseln. Drück 2x und das Display rotiert um 90°: praktisch, wenn der Platz begrenzt ist und Spade Dock 4038 anders platziert werden muss.



Dein 7-in-1 Tool für jeden Tag

Spade Dock 4038 vereint alle wichtigen Verbindungen in einer kompakten DockingStation. Mit HDMI®, USB, Ethernet und Möglichkeit zum Laden verwandelt es dein Notebook in einen waschechten Arbeitsplatz. Jeder Port hat eine klare Funktion, du zahlst nicht für unnötige Features!



4K für dich

Der HDMI® Anschluss unterstützt eine Auflösung bis zu 4K bei 60 Hz. Verbinde einen externen Monitor und erweitere dein Setup mit knackscharfer Auflösung: ideal für Präsentation, Grafikarbeit oder einfach für Multitasking. Ein Kabel verwandelt dein Notebook sofort in eine Workstation.

VERPACKUNGSGEHALT

- ▶ 1x Spade Dock 4038
- ▶ 1x Handbuch

PRODUKTMERKMALE

Farbe	Material	Ein-/Ausschalter	Kabellänge	LCD	Videotechnologie	Stromversorgung
Schwarz	Aluminium	Nein	Integriertes USB Type-C® Kabel, 25 cm	Display	HDMI®	Kein Netzteil

HOSTVERBINDUNG

Stecker	Position	Version & Transferrate	Eigenschaften
USB Type-C®	Seite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	Fest verbautes Hostkabel

USB VERBINDUNGEN

Port	Position	Version & Transferrate
1x USB Type-A	Vorderseite	USB 2.0 (480 Mbps)
2x USB Type-A	Vorderseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
1x USB Type-C®	Vorderseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
1x USC Type-C®	Rückseite	Power Delivery 3.0 Upstream bis 100 W

VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Übersicht, maximale Auflösung		
Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)	Ausgabe
	HDMI®	HDMI®
Einfache Videoausgabe	✓	4K@60 Hz

WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

Port	Position	Eigenschaften
1x HDMI®	Rückseite	HDMI® 2.0, max. Auflösung bis zu 4K@60 Hz
LAN RJ45 Gigabit Ethernet	Seite	10/100/1000 Mbps

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Unterstützte Betriebssysteme	Voraussetzung und Eigenschaften	Videokompatibilität
Windows®, macOS®, ChromeOS™, Linux®	Ein freier USB Type-C® Port am Hostrechner	Es wird ein Monitor über HDMI® Anschluss unterstützt.

NEUE USB NOMENKLATUR

Bisherige USB Standards	Aktuelle USB Standards	Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbps
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbps
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbps
	= USB4® Gen 2x1	= 10 Gbps
	= USB4® Gen 2x2	= 20 Gbps
	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbps

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungs- einheit	Gesamt- gewicht	Bruttogewicht (mit Verp.)	Nettogewicht	Abmessung des Kartons	Abmessung mit Verpackung	Abmessung des Artikels	Ursprungs- land
60 Stck./Karton	9,78 kg	0,150 kg	0,054 kg	425x393x235 mm	20x100x200 mm	40x120x15 mm	China

The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.

Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.

Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Chrome OS is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Für Support kontaktiere uns bitte über support@raidsonic.de
Für Bestellungen kontaktiere uns bitte über info@raidsonic.de