

Produktdatenblatt

ViewSonic TD2430 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: ViewSonic TD2430 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.6" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 3000:1 - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: TD2430-EU
 EAN: 0766907846911

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ViewSonic TD2430 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2715 mm
Kontrast	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57.3 cm x 4.7 cm x 35.3 cm
Gewicht	5.51 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, ICES-003, CCC, cTUVus, CEL, China RoHS, NRCAN, DisplayPort 1.2, DOE, Mexico CoC

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	59.9 cm (23.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA

Produktdatenblatt

Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2715 mm
Helligkeit mit Touchscreen	200 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Sync-on-Green, SuperClear, rahmenlos, kratzfest, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Composite Sync
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57.3 cm x 4.7 cm x 35.3 cm
Gewicht	5.51 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2.5 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA ; DisplayPort ; HDMI ; 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ; USB 3.0 Upstream (Typ B) ; Kopfhörer (Mini-Buchse)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-20/+53
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ; 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1.5 m ; 1 x Audiokabel - 1.5 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, ICES-003, CCC, cTUVus, CEL, China RoHS, NRCAN, DisplayPort 1.2, DOE, Mexico CoC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	ViewSonic Wizard
Erforderliches Betriebssystem	Android 4.0 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Linux 2.6.38 or later
Abmessungen & Gewicht (Transport)	

Produktdatenblatt

Transportbreite	64.3 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	43.5 cm
Transportgewicht	7.08 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)