Gigabyte Desktop PC AMD Ryzen7 5700x

32 GB DDR4 PC3200, 500 GB M.2 SSD NVMe, Windows 11 Pro, RTX3050 6GB

HAUPTEIGENSCHAFTEN	
Gehäuse	Gigabyte C102 Glass Gehäuse
Mainboard	Gigabyte GA-A520M-K V2
Netzteil	Gigabyte Netzteil 650W GP-P650SS ICE UK
Chipsatz	AMD A520
Prozessor	AMD Ryzen7 5700X Sockel AM4
Prozessor Takt	8* 3.40 GHz (8* 4.60 GHz Turbo)
Hauptspeicher	32 GB DDR4 PC3200
Festplatte	500 GB SSD M.2 NVMe
Laufwerk	Nicht vorhanden
Grafikkarte	Nvidia GeForce RTX 3050 6GB
Netzwerkkarte	Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)
Sound	Realtek® Audio CODEC, 7.1 Channel HD Audio

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
1* PCI Express 3.0 x16 Slot
1* PCI Express 3.0 x1 Slot (im Chipsatz integriert)
1* M.2 PCIe 3.0 Anschlüsse
4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse

RÜCKSEITE ANSCHLÜSSE
3* audio jacks
1* HDMI port
1* DisplayPort
1* PS/2 keyboard/mouse port
2* USB 2.0/1.1 ports
4* USB 3.2 Gen 1 ports
1* RJ-45 port
1* DVI

WEITERE SPEZIFIKATIONEN	
Artikel Nr.	GB-PC1525
EAN Code	4250236831510
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 BIT
Masse(HxBxT)	517 x 282 x 525 mm
Service	24 M Pickup Reparaturservice

VORDERSEITE ANSCHLÜSSE
2* USB 3.0, 1*Reset Button
Audio In & Out (supports HD Audio)