

Paketwaage PCE-PB 150N



Paketwaage PCE-PB 150N bis 150 kg, Bidirektionale USB Schnittstelle, PEAKHold Funktion, Zählfunktion, Netz- und Batteriebetrieb inkl. USB Schnittstellenkabel

Die USB Paketwaage der PCE-PB N Serie, ist eine vielseitige Plattform - Versandwaage. Die Funktionen der USB Paketwaage sind sehr umfangreich jedoch ist eine Funktion besonders für den Versand interessant. Es ist die bidirektionale USB Schnittstelle der Paketwaage, die eine Ansteuerung durch den PC ermöglicht. Jedoch kann die USB Paketwaage der PCE-PB N Serie mit der optionalen, günstigen "ProCell" Software verwendet werden. Diese Software simuliert eine Tastatureingabe, ähnlich wie ein Scanner. Mit Hilfe dieser Software, kann die Paketwaage dann den Gewichtswert in aktive Felder übergeben.

Ein weiterer Vorteil dieser Paketwaage ist das kabelgebundene Display. Das Display wird mit einem Standfuß geliefert, jedoch ist es auch für die Wandmontage geeignet. Weitere interessante Funktionen der Paketwaage ist die Stückzählfunktion, PEAK Hold Funktion, Funktion zur Füllstandskontrolle, Messeinheiten wie kg / lb / N (Newton) / g, regelbare Hintergrundbeleuchtung, einstellbare Abschaltautomatik und die Möglichkeit die Waage mit Netzteil oder Batterien zu betreiben.

- ▶ Bidirektionale USB Schnittstelle
- ▶ Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar
- ▶ Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Edelstahlplattform
- ▶ PEAK Funktion (Maximalwertanzeige)
- ▶ Stückzählfunktion mit Referenzstückzahl
- ▶ Mehrfachtara
- ▶ Funktion zur Füllstandskontrolle (Fasswiegung)
- ▶ Netz- oder Batteriebetrieb
- ▶ USB Schnittstellenkabel inkl.

Technische Daten

Wiegebereich(Max)	150kg
Mindestlast(Min)	150g
Ablesbarkeit(d)	50g
Mögliche Messtoleranz	± 200 g
Wiegeplatte(L x B x H)	300x 300 x 45 mm
Display	LCD20 mm Ziffernhöhe (Beleuchtet)
Displaykabel	90cm Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar (Steckverbindung am Display)
Messeinheiten	kg/ g / lb / N (Newton) -PEAK Hold Funktion (Maximalwertanzeige) - Mehrfachtara über den vollen Messbereich - Füllstandskontrolle (Auto Tara OFF Funktion)
Funktionen	- Stückzählfunktion (Min.1 d) - Tierwiegefunktion - einstellbare Filter für schnelle Ansprechzeit - einstellbare Abschaltung und Beleuchtung
Schnittstelle	USBbidirektional (Abfrage mit Sx + CR + LF)
Arbeitstemperatur	+5°C ... +35 °C / max. 85% r.F.
Stromversorgung	DC9V / 200 mA Netzteil oder 6 x AA 1,5V Batterien
Eigengewicht	ca.4 kg
Empfohlenes Kalibriergewicht	M1 Klasse (frei wählbar)

Weitere Informationen

Anleitung



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!