

NETGEAR GS116 16 Port Gigabit Desktop Switch - Switch - 16 Anschlüsse

Produktbeschreibung: NETGEAR GS116 16 Port Gigabit Desktop Switch - Switch - 16 x 10/100/1000 - Desktop



Gruppe: Hubs & Switches
 Hersteller: NETGEAR
 Hersteller Artikel Nr: GS116GE
 EAN: 0606449035001

Marketing:

Bei diesem Switch handelt es sich um ein High-Performance Gigabit-Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung der bestehenden Netzwerke. 16 Ports erhöhen drastisch die Performance Ihres Netzwerkes. Der Switch kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken als auch in 1000 MBit/s Gigabit-Netzen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NETGEAR GS116 16 Port Gigabit Desktop Switch - Switch - 16 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.5 cm x 10.3 cm x 2.7 cm
Gewicht	0.9 kg
Systemanforderungen	Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p

Produktdatenblatt

Statusanzeiger	Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, UL 1950, VCCI Klasse A ITE, EN55022 Klasse A
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
Maße und Gewicht	
Breite	28.5 cm
Tiefe	10.3 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	0.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%