

Edimax IC-3140W - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung: Edimax IC-3140W -
Netzwerk-Überwachungskamera - Farbe
(Tag&Nacht) - 1280 x 720 - 720p - Audio -
drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - MJPEG,
H.264 - DC 12 V

Gruppe: PC- und Netzwerkkameras
Hersteller: Edimax
Hersteller Artikel Nr: IC-3140W
EAN: 4717964700322

Marketing:

Die Edimax WLAN Netzwerkkamera IC-3140W ist ein vielseitiges Überwachungsgerät, das sich ideal zur Überwachung von Häusern, Geschäften oder Fabriken am Tag oder während der Nacht eignet. Mit der Edimax Plug and View-Technologie haben Sie keine komplizierte Einrichtung. Sie verbinden die Kamera einfach mit der Cloud und können anschließend die dezentrale Überwachung vom Smartphone, Tablet oder Laptop durchführen. Die Edimax IC-3140W unterstützt ein Zwei-Wege Audio über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher. Sie ist damit in der Lage Geräusche zu erkennen. Auch erfasst die IC-3140W in anwenderdefinierten, festgelegten Bereichen Bewegungen und wendet für eine noch feinere Erkennung passive Infrarot Sensoren (PIR) an. Über alle festgestellten Ereignisse benachrichtigt Sie die Netzwerkkamera mit Momentaufnahmen oder Videoaufzeichnungen. Zusätzlich hat die Kamera noch einen Mikro SD/-SHDC-Kartensteckplatz, damit auch sichergestellt ist, dass alle verdächtigen oder illegalen Aktivitäten gespeichert werden. Aufgrund der webbrowsersbasierten Benutzeroberfläche ist die Installation und Überwachung einfach vorzunehmen.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Edimax IC-3140W - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 2.72 cm x 11 cm
Gewicht	110 g
Anschlussstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1280 x 720
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p
Typ des optischen Sensors	CMOS

Produktdatenblatt

Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Enthaltene Kabel	1 - Netzkabel - extern
Spannung	DC 12 V
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, PIR-basierter Bewegungsmelder, aktualisierbare Firmware, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 20 - 80% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit



Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Anschluss technik	Kabelgebunden, drahtlos
Breite	6.5 cm
Tiefe	2.72 cm
Höhe	11 cm
Gewicht	110 g
Kamera	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1280 x 720
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p
Infrarot-LEDs	4
Infrarotabstand	5 m
Videoaufnahme	1280 x 720 @ 24 Bilder pro Sek. 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. 320 x 240 @ 30 Bilder pro Sek.
RAM	64 MB
Flash-Speicher	8 MB
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, PIR-basierter Bewegungsmelder, aktualisierbare Firmware, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Bildsensor	
Typ	CMOS
Objektivkonstruktion	
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, IPv4, RTCP, PPPoE
Erweiterung/Konnektivität	
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - extern
Kennzeichnung	FCC
Stromversorgung	



Produktdatenblatt

Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen	
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	20 - 80% (nicht kondensierend)