

NVIDIA Quadro P1000 DVI - Grafikkarten - Quadro P1000 - 4 GB

Produktbeschreibung: NVIDIA Quadro P1000 DVI - Grafikkarten - Quadro P1000 - 4 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 Low-Profile - 4 x Mini DisplayPort - retail

Gruppe: Videokarten
 Hersteller: PNY
 Hersteller Artikel Nr: VCQP1000DVIV2-PB

Marketing:

Die Quadro P1000 bietet eine 640 CUDA Core Pascal GPU, 4 GB GDDR5 on-board Speicher und eine fortschrittliche Display-Technologie in Low-Profile-Bauweise, um Ihnen erstaunliche Grafikperformance für ihre anspruchsvollen professionellen Applikationen zu bieten. Sie unterstützt vier 4K-Displays (4096x2160@60Hz) mit HDR und bietet Ihnen einen riesigen visuellen Arbeitsplatz, an dem Sie Ihre Ideen mit atemberaubenden Details zum Leben erwecken.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NVIDIA Quadro P1000 DVI - Grafikkarten - Quadro P1000 - 4 GB
Gerätetyp	Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp	PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine	NVIDIA Quadro P1000
Speicher	4 GB GDDR5
CUDA-Kerne	640
Speicherschnittstelle	128-bit
Max Auflösung	5120 x 2880
Informationen zur max. Auflösung	DisplayPort: 5120 x 2880 / DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 / DVI (Single-Link): 1920 x 1200
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellen	4 x Mini DisplayPort 4 x DVI-D (Single-Link) - mit Adapter
API-Unterstützung	OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 6.89 cm
Verpackung	Retail
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert