

BenQ MH733 - DLP-Projektor - tragbar - 3D

Produktbeschreibung: BenQ MH733 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
 - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)
 - 16:9 - 1080p

Gruppe: Projektoren
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: 9H.JGT77.13E
 EAN: 4718755069734

Marketing:

Mit dem MH733 präsentiert BenQ einen vielseitigen Business-Projektor mit umfangreicher USB-Konnektivität und der Möglichkeit, wireless zu präsentieren. Der MH733 eignet sich daher perfekt für unterschiedlichste Meeting-Szenarien und leistet den perfekten Support für eine produktive und kollaborative Zusammenarbeit. Die komfortable Fernverwaltung via LAN, in Kombination mit den gängigsten Netzwerk-Kontrollsystemen, sowie die enorme Lebensdauer der Lampe, sorgen zudem für niedrige Instandhaltungs- und Betriebskosten.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	BenQ MH733 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	320 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.6 cm x 22.1 cm x 12 cm
Gewicht	2.5 kg



Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p

Produktdatenblatt

3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Projektor	
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.15 - 1.5:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert) / 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	ecoFACTS, MHL-Konformität, SmartEco-Modus, Razor-Sharp, Long Lasting
Objektiv	
Blendenöffnung	F/2.59-2.87
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-20 / +20
Videoeingang	
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B 1 x USB - 4-polig USB Typ A



Produktdatenblatt

Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.5 m
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsleiste
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	320 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	29.6 cm
Tiefe	22.1 cm
Höhe	12 cm
Gewicht	2.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	33 dBA
Schallemission (Sparmodus)	29 dBA