

TRENDnet_TV IP1315PI - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung:	TRENDnet TV IP1315PI - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE
Gruppe:	PC- und Netzwerkkameras
Hersteller:	TRENDnet
Hersteller Artikel Nr:	TV-IP1315PI

Marketing:

Die Indoor/Outdoor 4MP H.265 WDR PoE IR Bullet- und Dome-Netzwerk-Kameras von TRENDnet bieten Tag- und Nachtüberwachung mit einer Nachtsichtweite von bis zu 30 Metern (98 Fuß). Diese kompakten 4MP IP-Kameras bieten eine ganzjährige Überwachung mit einem IP67-Wettergehäuse, das rauen Außenbedingungen standhält. Zeichnen Sie bis zu 4MP HDVideo mit 30fps im platzsparenden H.265-Komprimierungsformat auf. Einrichten und Anzeigen von Live-Video auf diesen 4MP-IP-Kameras mit der mitgelieferten Software und mobilen Anwendungen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	TRENDnet TV IP1315PI - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - feste Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 8.25 cm
Gewicht	500 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux ; 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.2
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 355
Kippbereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Produktdatenblatt

Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Digitale Geräuschminderung, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Privatsphärenmaske-Funktion, PSIA, Manipulationserkennung, Smart IR, Reset-Taste, Texterfassungsüberlagerung, Dreifach-Videodatenstrom, Schnappschuss-Funktion, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Belichtungssteuerung, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, Backlight Control (BLC), Bewegungserkennung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit