

## Produktdatenblatt

### TRENDnet\_TV IP1319PI - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung: TRENDnet TV IP1319PI -  
Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel -  
Außenbereich, Innenbereich -  
Vandalismussicher / Wetterbeständig -  
Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 -  
720p, 4K - feste Brennweite - LAN 10/100 -  
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ -  
Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe: PC- und Netzwerkkameras  
Hersteller: TRENDnet  
Hersteller Artikel Nr: TV-IP1319PI

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

| Hauptmerkmale                       |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | TRENDnet TV IP1319PI -<br>Netzwerk-Überwachungskamera                                                               |
| Gerätetyp                           | Netzwerk-Überwachungskamera - feste Kuppel -<br>Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher /<br>Wetterbeständig |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11 cm x 11 cm x 8.25 cm                                                                                             |
| Gewicht                             | 500 g                                                                                                               |
| Anschlusstechnik                    | Kabelgebunden                                                                                                       |
| Kamera                              | Farbe - Tag&Nacht                                                                                                   |
| Max Auflösung                       | 3840 x 2160                                                                                                         |
| Bildrate (max.)                     | 30 Bilder pro Sekunde                                                                                               |
| Bewegungserkennung                  | Ja                                                                                                                  |
| Video-Modi                          | 720p, 4K                                                                                                            |
| Typ des optischen Sensors           | CMOS - 10.2 mm (1/2.5") - 8 MP                                                                                      |
| Mindestbeleuchtung                  | 0.01 Lux   0 Lux - IR                                                                                               |
| Brennweiten-Steuerung               | Feste Brennweite                                                                                                    |
| Brennweite                          | 2.8 mm                                                                                                              |
| Objektiv-Irisblende                 | F/1.2                                                                                                               |
| Schwenkbereich (Grad)               | 0 bis 355                                                                                                           |
| Kippbereich (Grad)                  | 0 bis 75                                                                                                            |
| Schnittstellen                      | Ethernet 10Base-T/100Base-TX                                                                                        |
| Spannung                            | Gleichstrom 12 V / PoE                                                                                              |

## Produktdatenblatt

---

### Leistungsmerkmale

Digitale Geräuschminderung, Schärfeneinstellung,  
digitale Bildrotation, Weißabgleich, Sättigungseinstellung,  
Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung,  
E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Wide  
Dynamic Range (WDR), Privatsphärenmaske-Funktion,  
PSIA, Manipulationserkennung, Smart IR, Reset-Taste,  
Texterfassungsüberlagerung, Dreifach-Videodatenstrom,  
Schnappschuss-Funktion, ONVIF (Profil S)  
Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung,  
Belichtungssteuerung, Internet Server Application  
Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung,  
Backlight Control (BLC)

### Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative  
Luftfeuchtigkeit