

Materialfeuchtemessgerät PCE-GMM 10



Materialfeuchtemessgerät PCE-GMM 10

**Getreidefeuchtemesser für 15 Getreidesorten / kleine Probenmenge / LC-Display
automatische Temperaturkompensation / manuelle Messwertkorrektur möglich**

Der Getreidefeuchtemesser PCE-GMM 10 ist ein kompaktes Feuchtemessgerät für bis zu 15 verschiedene Getreidearten. Dieser Getreidefeuchtemesser ist ein wichtiges Hilfsmittel in Mühlen, Kornspeichern oder auch in verarbeitenden Gewerben von Getreide und Hülsenfrüchten. Der Getreidefeuchtemesser hilft dabei vor der Einlagerung, der Verarbeitung oder dem An- und Verkauf das Schüttgut vor Verderben, auf Grund von zu hoher Feuchtigkeit, zu schützen.

Der Getreidefeuchtemesser benötigt nur ein sehr geringes Probevolumen, um den Feuchtigkeitsgehalt zu messen. Innerhalb von kurzer Zeit wird die Getreidefeuchtigkeit auf dem Display dargestellt. Die Bedienung vom Getreidefeuchtemesser erfolgt über die 4 Tasten. Betrieben wird das Prüfgerät mit einer 9 V Blockbatterie. Aufgrund der kompakten Abmessungen lässt sich das Getreidefeuchtemessgerät für ganzes Korn sehr gut mobil einsetzen.

- ▶ geringe Probenmenge
- ▶ für 15 Getreidearten
- ▶ Justagemöglichkeit
- ▶ Temperaturkompensation
- ▶ einfache Bedienung
- ▶ Grafikdisplay

Technische Daten

Getreideart	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
Weizen	9 ... 38 %	0,1 %	±0,5 %
Mais	9 ... 39 %	0,1 %	±0,5 %
Japonica Reis	8,5 ... 40 %	0,1 %	±0,5 %
Indischer Reis	8,9 ... 30,4 %	0,1 %	±0,5 %
Sojabohnen	8,9 ... 33,4 %	0,1 %	±0,5 %
Reis	10,4 ... 26,4 %	0,1 %	±0,5 %
Sorghum	8 ... 35 %	0,1 %	±0,5 %
Rapssamen	6,4 ... 25,4 %	0,1 %	±0,5 %
Hirse	9,4 ... 28,4%	0,1 %	±0,5 %
Erdnüsse	5,4 ... 18,9 %	0,1 %	±0,5 %
Gerste	9,4 ... 26,4 %	0,1 %	±0,5 %
Sonnenblumensamen	7,9 ... 24,4 %	0,1 %	±0,5 %
Kaffeebohnen	10 ... 30 %	0,1 %	±0,5 %
Kakaobohnen	4,5 ... 17 %	0,1 %	±0,5 %
Sesam	6 ... 18 %	0,1 %	±0,5 %
Wiederholgenauigkeit	0,2 %		
Justagebereich	± 9,9 %		
Probenmenge	ca. 65 ml		
Betriebstemperaturbereich	0 ... 40 °C		
Temperaturkompensation	Automatisch		
Spannungsversorgung	9 V Blockbatterie		
Automatische Abschaltung	nach 3 Minuten		

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!