

Synology Disk Station DS218 - NAS-Server - 0 GB

Produktbeschreibung:	Synology Disk Station DS218 - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI
Gruppe:	Netzwerkspeicher
Hersteller:	Synology
Hersteller Artikel Nr:	DS218
EAN:	4711174722969

Marketing:

Synology DS218 ist mit einem neuen 64-Bit-Quad-Core-Prozessor ausgestattet und bietet ausgezeichnete Datenübertragungsraten, das Verwalten großer Speicher-Volumes und direkte 10-Bit 4K H.265-Videotranskodierung.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS218 - NAS-Server - 0 GB
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	24 TB
Anzahl installierter	0 (installiert) / 2 (Max)
Peripheriegeräte/Module	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.8 cm x 23.32 cm x 16.5 cm
Gewicht	1.3 kg
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Unterstützte IP-Kameras	20
RAM	2 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherbetriebssystem	Synology DiskStation Manager

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	24 TB

Produktdatenblatt

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Breite	10.8 cm
Tiefe	23.32 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	1.3 kg
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Prozessor / Speicher	
Installierte Prozessoren	1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	2 GB DDR4
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, SFTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WOL), Unterstützung für Access Control List (ACL), VPN-Server
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, TLS
Sicherheits-DVR	
Unterstützte IP-Kameras	20
Komprimierungsformat	MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.265, VC-1
Bildauflösung	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Bildrate	60 Bilder pro Sek.
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A 1 x USB 2.0 - Type A
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, BSMI Class B
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	14.99 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.78 Watt

Produktdatenblatt

Gestellte Leistung	36 Watt
Software / Systemanforderungen	
Speicherbetriebssystem	Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräuscentwicklung	19.3 dBA