

## Produktdatenblatt

### WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0160JCH - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 16 TB

Produktbeschreibung: WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0160JCH  
- Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 2  
Schächte - 16 TB - HDD 8 TB x 2 - RAID 0,  
1, JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet -  
iSCSI

Gruppe: Netzwerkspeicher  
Hersteller: Western Digital  
Hersteller Artikel Nr: WDBVBZ0160JCH-EESN

#### Marketing:

Speichern Sie Ihre Medien mit dieser leistungsstarken High-Performance-NAS-Lösung (Network Attached Storage) an einem einzigen Ort und greifen Sie von überall sicher auf sie zu. Mit My Cloud EX2 Ultra können Sie Inhalte automatisch über mehrere Computer synchronisieren, Dateien und Ordner einfach freigeben und mehrere Sicherungsoptionen nutzen, um ein eigenes personalisiertes System zu erstellen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0160JCH - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 16 TB
Gerätetyp	Gerät für persönlichen Cloudspeicher
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	16 TB
Anzahl installierter	2 (installiert) / 2 (Max)
Peripheriegeräte/Module	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.906 cm x 15.494 cm x 17.145 cm
Gewicht	2.3 kg
Lokalisierung	EMEA
Prozessor	Marvell ARMADA 385 1.3 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID RAID 0, 1, JBOD
Festplatte	2 x 8 TB
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
RAM	1 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan



## Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Gerät für persönlichen Cloudspeicher
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	16 TB
Anzahl installierter	2 (installiert) / 2 (Max)
Peripheriegeräte/Module	
Breite	9.906 cm
Tiefe	15.494 cm
Höhe	17.145 cm
Gewicht	2.3 kg
Farbe	Charcoal Grey
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Lokalisierung	EMEA
<b>Prozessor / Speicher</b>	
Installierte Prozessoren	Marvell ARMADA 385 1.3 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
RAM	1 GB DDR3
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	RAID
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
<b>Festplatte</b>	
Typ	HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kapazität	2 x 8 TB
<b>Netzwerk</b>	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, NTP, iSCSI, FTP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Apple File Protocol (AFP), Internet Storage Name Service (iSNS), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, Backup-Server, SSH-Unterstützung, Roaming-Funktion, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, FTP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, WebDAV-Server, Cloud-Sicherung, SNMP-Unterstützung, Link Aggregation
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, DLNA-ZERTIFIZIERT
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45   2 x USB 3.0
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel



## Produktdatenblatt

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, USV-Unterstützung, geplantes Ein-/Ausschalten, vollständige Laufwerksverschlüsselung
Produktzertifizierungen	RoHS
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	WD Sync, WD My Cloud, WD SmartWare Pro (Lizenz für 10 Benutzer)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple OS X 10.10 Yosemite, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10, Apple OS X 10.11 El Capitan
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C