

PG329Q

A	Supplier's Name	ASUS
B	Model Name	PG329Q
C	Energy Efficiency Class	C
D	Screen Size	E Centimetres
		F Inches
G	On mode power consumption (Watt)	70
H	Annual On-Mode Energy Consumption* (KWh)	103
I	Stand-by mode Power Consumption (Watt)	<0.5W
J	Off mode Power Consumption (Watt)	0W (hard switch)
K	Screen Resolution	2560 x 1440

*Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

A	Name des Lieferanten	ASUS
B	Modellbezeichnung	PG329Q
C	Energieeffizienzklasse	C
D	Bildschirmgröße	E Zentimeter
		F Zoll
G	Leistungsaufnahme im Betrieb (Watt)	70
H	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*	103
I	Leistungsaufnahme im Standbybetrieb (Watt)	<0.5W
J	Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand (Watt)	0W (hard switch)
K	Bildschirmauflösung	2560 x 1440

*Der jährliche Energieverbrauch XYZ basiert auf dem Stromverbrauch bei 4 Stunden Nutzung pro Tag an 365 Tagen. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von der individuellen Nutzung des Gerätes ab.

PG329Q




Das WQHD-Panel (2560x1440) liefert bis zu 77% mehr Platz auf dem Desktop als ein standardmäßiger Full-HD-Monitor (1920x1080) und bietet zusätzlich ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 1.000:1.

ASUS Fast IPS Display ermöglicht es den Flüssigkristallen im Display, bis zu viermal schneller als bei konventionellen IPS-Panels zu schalten, was zu einer verbesserten Reaktionsfähigkeit führt. Mit einer Reaktionszeit von 1ms werden Nachzieheffekte und Bewegungsunschärfe praktisch komplett eliminiert. Dieser Bildschirm liefert zusätzlich eine überragende Bildqualität und hervorragende Farben dank DCI-P3-98%-Farbraumdarstellung und einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 1.000:1. Der hohe Blickwinkel von 178 Grad sorgt dafür, dass Verzeichnungen und Farbabweichungen so gering wie möglich sind, sogar aus extremen Blickwinkeln.

Key Features

- 81,28cm (32 Zoll) WQHD (2560 x 1440) Fast IPS Gaming-Monitor mit ultra-schneller Bildwiederholrate von 175*Hz, der für professionelle Gamer und immersives Gameplay entwickelt wurde
- Die ASUS-Fast-IPS-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 1ms (GTG) für scharfe Gaming-Grafik mit hohen Frameraten.
- Dank der G-Sync-Compatible-Zertifizierung liefert der ROG Swift PG329Q ein nahtloses Gaming-Erlebnis ohne Tearing, indem standardmäßig eine variable Bildwiederholrate (VRR) zum Einsatz kommt.
- Die ASUS-Extreme-Low-Motion-Blur-Sync-Technologie (ELMB SYNC) ermöglicht die Nutzung von ELMB gleichzeitig mit G-SYNC Compatible, um Ghosting und Tearing zu verhindern. Das Ergebnis ist eine gestochen scharfe Gaming-Grafik mit hohen Bildraten.
- Die High-Dynamic-Range(HDR)-Technologie mit professionellem Farbraum liefert einen Kontrast und eine Farbleistung, die den Anforderungen der DisplayHDR™- 600-Zertifizierung entspricht

PG329Q



EAN:	4718017829168
PN:	90LM06L0-B01170
Hintergrundbeleuchtung / Paneltyp	IPS
Auflösung	2560x1440
Diagonalabmessung	32" (81.28cm)
Kontrastverhältnis	1000:1
Farbunterstützung	1073.7M (10bit)
Blickwinkel	178° horizontal & 178° vertikal
Reaktionszeit	1 ms
Helligkeit	600 cd/m ²
Bildwiederholfrequenz	175Hz
Pixelabstand	0.2768 mm
Gehäusefarbe	Schwarz
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht	728.18x(451.83~551.83)x292.56mm / 9.5kg
Besonderheiten	VESA DisplayHDR 600. Flicker-Free
Schnittstellen	HDMI(v2.0) x2, DisplayPort 1.2, 3.5mm Mini-Jack, USB3.0 Type-B x1, US B3.0 Type-A x2
Zubehör	Netzkabel, Netzadapter, DisplayPort-Kabel, USB 3.0-Kabel, Kurzanleitung, LED-Lichtabdeckungen aus Acryl, HDMI-Kabel, Garantiekarte, Bericht zur Farbvorkalibrierung, ROG-Willkommenskarte, ROG-Aufkleber
Zertifizierung	TÜV Rheinland zertifizierte Flicker-Free und Blue Light Filter