

ASUS VP32AQ - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - HDR

Produktbeschreibung: ASUS VP32AQ - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM06T0-B01E70
 EAN: 4711081031154



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VP32AQ - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	35 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.272 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1200:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.46 cm x 20.18 cm x 48.57 cm
Gewicht	7.82 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4

