

Vivotek FD9387-HTV-A - V Series - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel

Produktbeschreibung: Vivotek FD9387-HTV-A - V Series -
Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel -
Außenbereich - Vandalismussicher /
Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 5
MP - 2560 x 1920 - verschiedene
Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - MJPEG,
H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V /
Wechselstrom 24 V / PoE



Gruppe: PC- und Netzwerkkameras
Hersteller: Vivotek
Hersteller Artikel Nr: FD9387-HTV-A
EAN: 4710469351259

| Hauptmerkmale | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Vivotek FD9387-HTV-A - V Series - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig |
| Audio | Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15.5 cm x 15.5 cm x 10.32 cm |
| Gewicht | 909 g |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Kamera | Farbe - Tag&Nacht |
| Optisches Zoom | 5 x |
| Max Auflösung | 2560 x 1920 |
| Bildrate (max.) | 30 Bilder pro Sekunde |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Typ des optischen Sensors | CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP |
| Mindestbeleuchtung | 0.075 Lux - Farbe - F1.4 0.01 Lux - S/W - F1.4 0 Lux - IR |
| Brennweiten-Steuerung | Verschiedene Brennweiten |
| Brennweite | 2.7 mm - 13.5 mm |
| Fokuseinstellung | Motorisiert |
| Objektiv-Irisblende | F/1.4-2.8 (P-Iris) |
| Schwenkbereich (Grad) | 350 |
| Kippbereich (Grad) | 80 |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Spannung | Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V / PoE |

Leistungsmerkmale

Manueller Weißabgleich, Gegenlichtkorrektur, Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildrotation, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Nahtlose Aufzeichnung, Highlight Compensation (HLC), ePTZ, NAS-Ready, Texterfassungsüberlagerung, Dreifach-Videodatenstrom, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Audioerkennung, Defog, Supreme Night Visibility, 3D Digital Noise Reduction Technology, entfernter Fokus, Belichtungssteuerung, Infrarot-Sperrfilter, Smart Stream III, Smart Motion Detection

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

-10 °C - 50 °C; 0 - 98% relative Luftfeuchtigkeit