

## Vivotek V Series FD9387-EHTV-A - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel

Produktbeschreibung: Vivotek V Series FD9387-EHTV-A -  
Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel -  
Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2560 x 1920 -  
Automatische Irisblende - verschiedene  
Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - MJPEG,  
H.264, H.265 - DC 12 V / AC 24 V / PoE  
Class 4



Gruppe: PC- und Netzwerkkameras  
Hersteller: Vivotek  
Hersteller Artikel Nr: FD9387-EHTV-A  
EAN: 4710469351266

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Vivotek V Series FD9387-EHTV-A - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.5 cm x 15.5 cm x 10.4 cm
Gewicht	909 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	5 x
Max Auflösung	2560 x 1920
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.06 Lux - Farbe - F1.4 0.01 Lux - S/W - F1.4 0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	2.7 mm - 13.5 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4-2.8 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schwenkbereich (Grad)	350
Kippbereich (Grad)	80
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 12 V / AC 24 V / PoE Class 4
Leistungsmerkmale	Gegenlichtkorrektur, Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildrotation, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Digital Image Stabilization (DIS), ePTZ, Texterfassungsüberlagerung, Dreifach-Videodatenstrom, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Supreme Night Visibility, Belichtungssteuerung, 3D digitale Lärmreduzierung, Smart IR II, Smart Stream III, 3 Video-Streams
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-50 °C - 60 °C; 0 - 98% relative Luftfeuchtigkeit