

## ViewSonic VP2468 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: ViewSonic VP2468 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort

Gruppe: Monitore  
Hersteller: ViewSonic  
Hersteller Artikel Nr: VS16475-EU  
EAN: 0766907009477

### Beschreibung:

Der ViewSonic VP2468 ist ein Full-HD-IPS-Monitor mit 24-Zoll (23,8 Zoll sichtbar) Bildschirmdiagonale für den professionellen Bereich. Er erzielt eine sRGB-Farbabdeckung von 99% sowie eine Delta E?2 Farbgenauigkeit und bietet so eine präzise Farbleistung für farbkritische Anwendungen wie Grafikdesign, Fotografie und Videobearbeitung. Als gemeinsame Entwicklung mit X-Rite Colorimeter ist der VP2468 mit ViewSonic's speziell entwickeltem Colorbration-Kit, einschließlich Hardware-Kalibrierungsfunktionen, bereit für eine lang anhaltende, präzise Farbperformance.

Des Weiteren bietet der ViewSonic VP2468 mehrere professionelle Farbeinstellungen, einschließlich voreingestellter Farbmodi mit EBU und REC709, vorkalibrierter Gleichmäßigkeitskorrektur, einem 14-bit und 3D LUT, einer 5-Gamma-Einstellung und 6-Achsen-Farbeeinstellung, mit der Benutzer eine präzise Farbwiedergabe und individuell anpassbare Einstellungen erzielen können.

Mit der SuperClear IPS-Panel-Technologie, einem komplett rahmenlosen Design, voll ergonomisch schwenk- und neigbarem Standfuß, einer stufenlosen Höhenverstellung und Auto-Drehfunktion bietet er das beste Seherlebnis für jedes Szenario und jeden Blickwinkel und erhöht so die Produktivität und die Lesbarkeit für den Anwender. HDMI-, DisplayPort- mit Unterstützung von DaisyChain, Mini-DisplayPort- und USB-Eingänge bieten flexible Anschlussoptionen für jedes Bild bei Anwendungen und Präsentationen. Außerdem minimiert die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms.

### Key Selling Points:

- Kalibrierungsfunktion
- Hervorragende Farbproduktion
- Eine Farbskala, die Branchenstandards erfüllt
- Gleichförmigkeit für ein harmonisches Betrachtungserlebnis
- 5 optimierte Gammakorrekturen
- Ergonomisches Design mit Auto-Drehfunktion
- Grenzenloses Sehen
- SuperClear IPS-Panel-Technologie



- Unabhängige 6-Achsen-Farbeeinstellung
- Voreingestellter Farbmodus für adaptive Farbeeinstellungen
- Flexible Anschlussmöglichkeiten mit DaisyChain-Unterstützung
- Individueller Farbkalibrierungsbericht

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VP2468 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.9 cm x 21.5 cm x 51.9 cm
Gewicht	5.65 kg
Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, CB, CCC, RoHS, WEEE, REACH, ERP, CEL, CU

Product Features:

