



Klingenmaterial	Rostfreier Stahl
Abnehmbare Edelstahlstäbe	Ja
Inkl. Zubehör	Hackmesser Schneebesens
Messbecher	Ja
Füllmengenmarkierung	Ja
Ergonomisches Design	Ja
Einfach demontierbar	Ja
Verschließbar mit Sicherheitsverschluss	Ja
Funktionen der Klingen	Schneiden
Einfach zu reinigen	Ja
Leistung	1000 W



Logistische Daten - Inrastat Code: 8509400000

Verpackung: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 20 x 16.5 x 25.5 | EAN-Nr. Produkt: 8713016095121 | Bruttogewicht (kg): 1.48 | Produkt-Nettogewicht (kg): 1.3

Umkarton: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 51.5 x 41.5 x 53.5 | EAN-Nr. Umkarton : 8713016095138 | Bruttogewicht (kg): 18.3

Stückzahlen: pro per Umkarton: 12 | Auf Palette: | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 1 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 3000 / 6192 / 7272