

### Lenovo ThinkVision M15 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.497 cm (15.6")

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkVision M15 - LED-Monitor - 39.497 cm (15.6") (15.6" sichtbar) - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 6 ms - 2xUSB-C - Raven Black

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: 62CAUAT1WL



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision M15 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.497 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.497 cm (15.6")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.17925 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (typisch); 6 ms (schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xUSB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Spannung	DC 5 - 15 V
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36 cm x 1.63 cm x 23.55 cm
Gewicht	860 g
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	HDCP

