

Foscam FI9902P - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung: Foscam FI9902P -
Netzwerk-Überwachungskamera -
Außenbereich - wasserfest - Farbe
(Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p -
feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi -
LAN 10/100 - H.264 - DC 12 V

Gruppe: PC- und Netzwerkkameras
Hersteller: Foscam
Hersteller Artikel Nr: FI9902P
EAN: 6954836023532

Marketing:

Die Fi9902P ist das aktuelle Modell aus dem Hause Foscam und bietet Ihnen die gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit in Kombination mit herausragendem Preis- / Leistungsverhältnis. Echte Full HD Auflösung, Wide Dynamic Range Funktion und starke Nachtsicht ermöglichen Ihnen eine gestochen scharfe und detailreiche Überwachung Ihres Eigentums zu jeder Tageszeit. Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung. Unterstützung von Audioübertragung, Push-Nachrichten, Dual-Stream sind nur einige von vielen nützlichen Funktionen, welche Ihnen bei diesem Modell zur Verfügung stehen. Dank P2P und sich selbsterklärender haus eigener Foscam-App lässt sich die Kamera sehr einfach in Betrieb nehmen und von überall auf der Welt abrufen, wo Internet vorhanden ist. Auch die Datensicherheit spielt bei Foscam eine zentrale Rolle: Einsatz von modernen Verschlüsselungsverfahren, mehreren Sicherheitsstufen und regelmäßige Firmware-Updates zeichnen die Produkte der Marke Foscam aus.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Foscam FI9902P - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - wasserfest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 9.8 cm x 6.2 cm
Gewicht	350 g
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p

Produktdatenblatt

Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schwenkbereich (Grad)	350
Kippbereich (Grad)	180
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spannung	DC 12 V
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bilddrehung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Regler für Farbschattierung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IP-Adressfilterung, Bewegungserkennung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 60 °C; 20 - 85% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Anschluss technik	Kabelgebunden, drahtlos
Breite	6.5 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	6.2 cm
Gewicht	350 g
Kamera	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wasserfest
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Mindestbeleuchtung	0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	30
Infrarotabstand	20 m
Auflösung der digitalen	1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 1920 x 1080
Videoaufzeichnung	
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bilddrehung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Regler für Farbschattierung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IP-Adressfilterung, Bewegungserkennung
Bildsensor	
Typ	2 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")

Produktdatenblatt

Objektivkonstruktion	
Typ	Feste Brennweite
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)	90
Schwenken	
Bereich (Grad)	350
Neigen	
Bereich (Grad)	180
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, HTTPS, UPnP
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN - RJ-45 ; Audioeingang ; Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, IP66
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Stromversorgungsgerät	6 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	20 - 85% (nicht kondensierend)