

Gigabyte M32U - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") - HDR

Produktbeschreibung: Gigabyte M32U - LED-Monitor - 80 cm
(31.5") - 3840 x 2160 4K @ 144 Hz - SS IPS
- 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1
ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C -
Lautsprecher

Gruppe: Monitore
Hersteller: GIGABYTE
Hersteller Artikel Nr: M32U



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte M32U - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	SS IPS
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.181 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.53 cm x 24.43 cm x 58.53 cm
Gewicht	10.35 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DisplayPort 1.4, TUV Eyesafe Display Certification