

### ASUS 4G-AX56 - Wireless Router - WWAN - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop

Produktbeschreibung: ASUS 4G-AX56 - Wireless Router - WWAN  
 - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax  
 - Dual-Band Wartung nicht enthalten

Gruppe: Bridges & Router  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90IG06G0-MO3110  
 EAN: 4718017869225



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS 4G-AX56 - Wireless Router - WWAN - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusety	Desktop
Dienstanbieter	Wartung nicht enthalten
Zellprotokoll	UMTS, HSPA+, LTE, FDD LTE, TDD LTE
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, RTSP
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	VPN-Support, Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Quality of Service (QoS), Dual-WAN-Verbindung, SSH-Unterstützung, IPSec-Passthrough, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, VPN-Server, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Wireless Scheduler, VPN-Klient, ASUS Router App, ASUS Guest Network, Routermodus, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, Explicit Beamforming, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, Unterstützung von Amazon Alexa, WPS-Taste, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gewicht	753 g

