

CyberPower Smart App Online (High-Density) OL6KERTHD - USV - 10000 Watt - 10000 VA

Produktbeschreibung: CyberPower Smart App Online (High-Density) OL6KERTHD - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 10000 Watt - 10000 VA - 7 Ah - Ethernet 10/100, RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 7 - 2U - Schwarz



Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
 Hersteller: CyberPower
 Hersteller Artikel Nr: OL6KERTHD
 EAN: 4712856275919

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CyberPower Smart App Online (High-Density) OL6KERTHD - USV - 10000 Watt - 10000 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	42 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 2%
Leistungskapazität	10000 Watt / 10000 VA
Eingangsanschlüsse	Fest verdrahtet
Ausgabeanschlusstellen	2 x Strom IEC 60320 C19 4 x Strom IEC 60320 C13 1 x fest verdrahtet
Batterie	Bleisäure - 7 Ah
Anz. Batterien	12
Betriebszeit (bis zu)	1.4 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet 10/100, RS-232, USB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, NTP, DHCP, IPv4, IPv6
Zubehör im Lieferumfang	Terminalabdeckung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.3 cm x 72 cm x 8.8 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

