

Produktdatenblatt

Eaton 9SX 9SX1500IR - USV - 1350 Watt - 1500 VA

Produktbeschreibung: Eaton 9SX 9SX1500IR - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom
200/208/220/230/240 V - 1350 Watt - 1500 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - PFC - 2U - 48.3 cm (19")



Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller: Eaton
Hersteller Artikel Nr: 9SX1500IR
EAN: 0743172090966

Marketing:

Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Eaton 9SX 9SX1500IR - USV - 1350 Watt - 1500 VA
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 2U
Gewicht	18.4 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Leistungskapazität	1350 Watt / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Stecker IEC 60320 C14 10A
Ausgabeanschlusstellen	6 x Strom IEC 60320 C13 10A
Batterie	Erweiterbar
Netzwerk	RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 43.8 cm x 8.65 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V

Produktdatenblatt

Eingangsspannungsbereich	AC 120 - 276 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Stecker IEC 60320 C14 10A
Angaben zu	6 x Strom IEC 60320 C13 10A
Ausgangsleistungsanschlüssen	
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	1350 Watt / 1500 VA
Leistungsfaktor (LF)	0.9
Batterie	
Typ	Erweiterbar
Laufzeit (bis zu)	12 min bei 800 Watts
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B EPO (emergency power off) - Mini-Anschlussblock Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes	
Besonderheiten	Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Tiefentladungsschutz, automatischer Selbsttest, Laden mit Temperaturkompensation, 3-stufiges Laden, Doppelwandlerprinzip, Strommessung
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-3, CSA C22.2, IEC 62040-2, cULus, EN 62040-2, EAC, RCM, EN 62040-3, IEC 62040-1, EN 62040-1
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschenwicklung	43 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43.8 cm
Tiefe	43.8 cm
Höhe	8.65 cm
Gewicht	18.4 kg