

ABUS TVIP64510 - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung:	ABUS TVIP64510 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE
Gruppe:	PC- und Netzwerkkameras
Hersteller:	ABUS
Hersteller Artikel Nr:	TVIP64510
EAN:	4043158150049

Marketing:

Mit einer sehr hohen, detailgetreuen Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln zeichnet die TVIP64510 4MPx Mini Tube-Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf und liefert eine gestochen scharfe Überwachung für den Einsatz Zuhause oder im Büro. Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 kann die Domekamera sowohl im Innen- als auch im Außenraum betrieben werden.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ABUS TVIP64510 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 15.5 cm x 7 cm
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Enthaltene Kabel	1 - Netzwerkkabel - 1 m
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE

Produktdatenblatt

Leistungsmerkmale	Gegenlichtkorrektur, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, Privacy Zone, automatischer Weißabgleich, True Wide Dynamic Range (TWDR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, 3D digitale Lärminderung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 10 - 95% relative Luftfeuchtigkeit