


# DIGITUS SFP+ 10G 10m AOC Kabel

DN-81231  
EAN 4016032460206



**Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet,**

Die DIGITUS® SFP+ 10G AOC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen Switchen im Backbone Bereich. Für den Einsatz der SFP+ 10G AOC Kabel werden folgende Datenraten und Anwendungen unterstützt: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. Die SFP+ 10G AOC Kabel sind zu allen führenden Switchherstellern kompatibel.

**Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust**

- 10 m maximale Entfernung
- 1,0625-10,52 Gbps unterstützte Datenrate
- Unterstützte Anwendungen: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8

- Kompatible Marken: Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet, Intellinet, KTI Networks, Level One, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE etc. kompatibel
- DDM / DOM-Unterstützung
- Temperaturbereich: 0-70 ° C
- Anschlüsse: SFP +
- Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
- Leistungsaufnahme: 0,5W
- Multimode Fiber mit 850nm Wellenlänge
- Länge: 10 m
- Verbindung: SFP+
- DDM Unterstützung: nein
- Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit

**Lieferumfang**

- SFP+ 10G 10m AOC Kabel
- Schnellstartanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	150	15,00	48,00	48,00	38,00	87.552,00
Innen-VPE	1	0,10	26,00	26,00	2,00	1.352,00
Einzel-VPE	1	0,10	26,00	26,00	2,00	1.352,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,10	26,00	26,00	2,00	1.352,00