

BenQ DesignVue PD2705U - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - HDR

Produktbeschreibung: BenQ DesignVue PD2705U - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: 9H.LKDLA.TBE
 EAN: 4718755086458

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ DesignVue PD2705U - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1200:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% Rec 709, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	61.4 cm x 10.1 cm x 36.57 cm
Gewicht	6 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

