

## Produktdatenblatt

### G.Skill Ripjaws V - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws V - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL14 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Classic Black

Gruppe: RAM  
 Hersteller: G.Skill  
 Hersteller Artikel Nr: F4-3200C14D-32GVK  
 EAN: 4719692009234



#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws V - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten	CL14 (14-14-14-34)
Leistungsmerkmale	Schwarzer Kühler, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.35 V

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp	Generisch
<b>Speicher</b>	
Typ	DRAM
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)	1.65
Geschwindigkeit	3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten	CL14 (14-14-14-34)
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Schwarzer Kühler, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.35 V

## Produktdatenblatt

---

RAM-Leistung	SPD - 2133 MHz - 1.2 V ; Tested - 3200 MHz - 1.35 V - CL14 - 14-14-14-34
<b>Verschiedenes</b>	
Farbkategorie	Schwarz