

BenQ EW2880U - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - HDR

Produktbeschreibung: BenQ EW2880U - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: 9H.LKSLB.QBE
 EAN: 4718755086977

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	BenQ EW2880U - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.1 cm (28")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB PD 60 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	63.7 cm x 27.7 cm x 52.1 cm
Gewicht	7.9 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2

