



ProLite XB2481HS-B1

High-End Monitor mit VA LED Panel und höhenverstellbarem Fuss

ProLite XB2481HS – der 23.6" (60 cm) - LCD Monitor mit VA Panel-Technologie garantiert eine präzise und gleichmäßige Farbwiedergabe auch bei großen Blickwinkeln. Mit einem Low Power LED-Panel und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1 ausgestattet, empfiehlt sich der ProLite XB2481HS für den Einsatz von grafischen Anwendungen, wie in der Digitalfotografie oder dem Web-Design. Mit einem höhenverstellbaren Standfuß und Pivot Funktion, ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate oder Finanzmärkte.

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	23.6"; 60 cm
Panel	VA, LED-Backlit
Arbeitsfläche H x B	293.22 x 521.28 mm; 11.5" x 20.5"
Reaktionszeit	6 ms
Kontrastverhältnis	3000 : 1 typisch
Kontrastverhältnis	12 000 000 : 1 ACR
Helligkeit	250 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.2715 x 0.2715 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate sync
Bildformat	16 : 9

POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC100~240V 50/60Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	25 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®

EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Energieeffizienzklasse	B
Stromverbrauch im Betrieb	25.5W
Jährlicher Energieverbrauch	37 kW / Jahr*
Sichtbare Bildschirmdiagonale	60 cm; 24"

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.
*Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	543.5 x 407 (537) x 230 mm
Gewicht	5.5 kg

SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA
Digital Signaleingang	DVI-D, HDMI
HDCP	ja

BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Plug & Play	VESA DDC2B™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, +/- Lautstärke/ Blauton Reduzierung, -, Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Verschiedenes (Abruf, Eingangsauswahl, HDMI Audio, OD, Informationen), Lautstärke, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Zertifikate	CE, CU, TUV-GS, TCO 6
Höhenverstellbar Fuss	Ja
Höhenverstellbar	130 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	320°; 160° links; 160° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm
Farbe	Schwarz

ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, DVI-D-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Schrauben, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme