

ViewSonic VX3218-PC-MHD - Gaming - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")

Produktbeschreibung: ViewSonic VX3218-PC-MHD - Gaming - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: VX3218-PC-MHD-EU
 EAN: 0766907010190

Beschreibung:

Der ViewSonic VX3218-PC-MHD verfügt über ein 32-Zoll-Full-HD-Display mit einer 1500R-Kurve für ein noch realeres Gameplay. Die äußerst reaktionsschnelle Bildwiederholrate von 165 Hz rendert Ihre Spiele mit ultra-glatter Grafik. Ein schlichtes Design beseitigt die Sperrigkeit größerer Monitore, und ein randloses Display mit schlanken Maßen verbessert dieses Großbild-Erlebnis. AMD Adaptive Sync eliminiert praktisch Tearing und Stottern für ein flüssiges Gameplay und die 1 ms MPRT-Reaktionszeit ermöglicht es Ihnen, im Spiel mit Geschwindigkeit und Präzision zu reagieren. Der VX3218-PC-MHD ist zudem mit den exklusiven ViewMode-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für eine Vielzahl von Anforderungen bieten, wie z. B. Gaming, Bearbeitung oder das Ansehen von Filmen. Darüber hinaus bieten ein DisplayPort- und ein HDMI-Eingang flexible Anschlussmöglichkeiten für Spiele und Unterhaltung.

Key Selling Points:

- 165 Hz Bildwiederholrate für flüssiges Gameplay
- 1 ms (MPRT) Reaktionszeit für Präzision
- 1500R gekrümmter Bildschirm für faszinierende Bilder
- AMD Adaptive Sync gegen Tearing
- Full HD-Auflösung für hohen Detailreichtum

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VX3218-PC-MHD - Gaming - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.364 mm



Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	103% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	70.9 cm x 22.8 cm x 51.3 cm
Gewicht	4.9 kg
Kennzeichnung	BSMI, ICES-003, NOM, CB, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, GEMS, DisplayPort 1.2, CE/EMC, Mexico Energy label, FCC Subpart B

Product Features:

- **Ultimatives Eintauchen**
Das 32-Zoll-Display des 1500R ist perfekt, um sich in Ihren Lieblingsspielen zu vertiefen. Der gebogene Bildschirm sorgt für mehr Komfort und tieferes Eintauchen.
- **Nahtloses Gameplay**
Egal, was Ihr Lieblingsspiel ist, ob Ego-Shooter, Rennen oder Echtzeitstrategie, die extrem reaktionsschnelle Bildwiederholffrequenz von 165 Hz eliminiert praktisch Verzögerungen und Bewegungsunschärfen. So können Sie flüssiges Gameplay und makellose Grafik genießen.
- **Sofortiges Reagieren**
Jede Millisekunde ist entscheidend, und die schnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) minimiert Unschärfe und Geisterbilder, damit Sie mehr Siege im Spiel erringen können.
- **Vermeidet Screen Tearing**
AMD Adaptive Sync synchronisiert Ihren Monitor mit der Bildwiederholrate des PCs und ermöglicht so ein flüssiges Gameplay durch Vermeidung von Screen Tearing.
- **Rendert jedes Detail**
Mit diesem Full HD 1080p-Display sehen Sie Ihre Spiele in allen Details. In Kombination mit einer Bildwiederholffrequenz von 165 Hz können Sie jedes Detail in flüssigen Bewegungen sehen.
- **Mega Dynamic Kontrast**
Ein dynamisches Mega-Kontrastverhältnis von 80Mio.:1 erzeugt Tiefe in den Bildern, indem es den dunkelsten und hellsten Farben auf dem Bildschirm mehr Schärfe verleiht, um sicherzustellen, dass die Bilder mit feinsten Details abgebildet werden.
- **Integrierte Stereo-Lautsprecher**
Der Monitor unterstreicht seine unglaubliche Bildschirmleistung mit Stereo-Sound, um Ihr Spielerlebnis zu vollenden.
- **AnzeigeKomfort**
Die Flicker-Free-Technologie und ein Blaulichtfilter reduzieren die Belastung der Augen und die Ermüdung durch längere Bildschirmarbeit während eines Spielemarathons.
- **Niedriger Energieverbrauch**
ViewSonics energieeffizienter Eco-Mode passt die Helligkeit auf die optimale Einstellung an, um den Stromverbrauch und die Ermüdung der Augen zu reduzieren und gleichzeitig die Lebensdauer des Monitors zu verlängern.

